



VT

产品特点

符合工学的设计和紧凑的机身适用于所有实验台  
 允许自动或手动处理控制  
 温度，真空和定时器可以在自动模式下控制  
 快速集成的热气除霜功能，可快速进行下一轮循环周转  
 正常温度和真空状态下LED指示灯  
 在干燥室中所有架子上温度分布均匀  
 由不锈钢制成  
 背光LCD显示屏显示温度和真空度  
 CE认证和唯一序列号用于跟踪

产品用途

用途广泛，从制药，生物，食品工业到石油化学和半导体工业等。

控制器


旋钮控制器


描述	订单号
 T型歧管，12个端口，3/4 "真空手柄阀，含 10x硅胶塞	EY0297

描述	订单号
 干燥室，丙烯酸，8端口，3/4 "真空手柄阀，包括10x硅胶塞	EY0298

描述	订单号
 搁板，3层，不锈钢，用于干燥室	EY0299

描述	订单号
 真空手柄阀，3/4 "，氟丁橡胶和PP	EY0300

描述	订单号
 玻璃管适配器，3/4 "，Ø19/ 1.8t x L80mm	EY0301
玻璃管适配器弯曲型，3/4 "，Ø19/ 1.8t x L80m	EY0302
PP管适配器弯曲型，3/4 "，Ø19/ 1.8t x L80mm	EY0303

描述	订单号
 烧瓶顶部，硅胶，3/4 "，用于40/80ml烧瓶	EY0304
烧瓶顶部，硅胶，3/4 "，用于200/300ml烧瓶	EY0305
烧瓶顶部，硅胶，3/4 "，用于500/700/1000ml烧瓶	EY0306

描述	订单号
 40ml烧瓶，Ø40/ 2.3t x h80mm	EY0290
80ml烧瓶，Ø40/ 2.3t x h120mm	EY0291
200ml烧瓶，Ø65/ 2.2t x h100mm	EY0292
300ml烧瓶，Ø65/ 2.2t x h140mm	EY0293
500ml烧瓶，Ø90/ 2.5t x h125mm	EY0294
700ml烧瓶，Ø90/ 2.5t x h165mm	EY0295
1000ml烧瓶，Ø90/ 2.5t x h225mm	EY0296

型号	Z-001
腔体和最大冷凝器容量	腔体: 8L, 最大冷凝器容量: 10L
凝冰率	3L/天
最高温度	冷阱: -90°C, 冷凝器: -40°C
设定温度范围	-60°C 到 -90°C
压力范围	10 - 0.01torr
压缩机和除霜类型	压缩机: 1/2HP, 除霜类型: 手动
尺寸 (宽x深x高) /重量	400x530x415mm, 冷凝器: Ø300x150mm, 55kg
包装尺寸和毛重	560x760x675mm, 60kg
电源	230V, 50/60Hz
订单号	EY0049



台车，2层，用于Z-001和泵



冷冻系统  
快速冷冻和解冻功能。



调节器  
旋钮控制器。  
LCD显示温度和真空。



提供各种附件，如歧管，干燥室或架子。

真空泵推荐: cmvc800 (可选不同规格)

型号	800
电压	230v/50hZ
最大真空度	-670mmHg
泵排量	84L/min
电机额定转数	1,450u/min
马力	1/3PS
噪声级	68dB
端口螺纹	3/8 (10mm)
订单号	EY0869