

## ■ 过氧化氢雾化消毒机 DFS P100



### ■ 产品优势

- ◇ 低浓度过氧化氢消毒液
- ◇ 超细雾化粒径，空间全覆盖
- ◇ 雾化量大，消毒周期短
- ◇ 一键启动，全自动消毒，无需人员干预
- ◇ 轻巧灵活，移动方便
- ◇ 消毒后，无残留、无二次污染、无有害物质产生

### ■ 技术参数

消毒液浓度	7.5~8%过氧化氢	消毒能力	高水平消毒
储液量	1000ml	工作温度	10~40℃
外形尺寸	390*180*360mm	净重	10kg

### ■ 消毒原理

将8%过氧化氢消毒液通过物理加压方式经特种喷嘴雾化喷出，产生微米级干雾状态的杀菌因子，自由扩散到空间中，干雾状态的过氧化氢快速作用于环境中的微生物能够同时对空间内的空气和物体表面达到良好的消毒效果。



### ■ 适用范围

- ◇ 医院
  - 手术室、诊疗室、换药室、负压病房、发热门诊、救护车、体检车、献血车、卫生应急保障车辆等。
- ◇ 科研院所
  - 无菌实验室、微生物实验室、生物安全实验室、动物实验室等。
- ◇ 学校、托幼机构
- ◇ 康复、健康养老行业

