

广州佰微仪器科技有限公司专注于仪器仪表、实验设备、试剂耗材、实验安全防护的集成服务。我们的宗旨是：帮助客户解决分析领域遇到的复杂问题和挑战，提高仪器仪表的生产力。

我们携手 xylem 集团为广大客户提供水体检测整体解决方案。YSI 和 WTW 隶属于 xylem 集团，为水分析领域的领导品牌。

美国 YSI 公司以野外与便携式多参数分析仪闻名于世，可检 pH、电导率、溶解氧、叶绿素、蓝绿藻、多种 ISE 参数、浊度、污泥浓度、悬浮物等参数。

德国 WTW 公司的产品包括在线分析仪表，可检测：COD、氨氮、TOC、总磷、总氮等参数；以及实验室仪器，可检测：BOD、浊度、pH、电导率、溶氧等参数。



授权代理商：广州佰微仪器科技有限公司



更多产品信息请登录：佰科汇 www.chinabkh.com


技术支持：020-85290813 24 小时热线：13924129282

技术咨询 QQ/ 微信：1448162693

总部地址：广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 17 楼



佰科汇
chinabkh.com



WTW 实验室与便携式电化学分析仪



佰科汇
chinabkh.com



a xylem brand

WTW ProfiLine 便携式 pH/ORP/ 电导率 / 溶解氧 /ISE 离子浓度多参数分析仪

测量参数

Multi 3320: pH、ORP、电导率、溶解氧、ISE 离子浓度 (溴、钙、银、钾、铜、氯、氟、硫、氰、硝酸根)

pH/Cond 3320: pH、ORP、电导率

pH/ION 3310: pH、ORP、ISE 离子浓度 (溴、钙、银、钾、铜、氯、氟、硫、氰、硝酸根、氨氮、钠)

优势特点

- ⊕ IP67 防水等级, 外壳牢固结实
- ⊕ 4 个 5 号碱性电池供电, 也可选配充电电池供电
- ⊕ 5000 组大容量存贮
- ⊕ 可设置自动存贮间隔
- ⊕ 可通过迷你 USB 接口输出存贮的测试结果
- ⊕ 支持分离式离子电极 500 系列 (仅 pH/ION 3310) 和复合式离子电极 800 系列



技术参数

型号	Multi 3320	pH/Cond 3320	pH/ION 3310
通道	双通道	双通道	单通道
温度 (量程 / 准确度)	-5.0 ~ 105.0°C /0.1°C	-5.0 ~ +105°C /0.1°C	-5.0 ~ +105°C /0.1°C
pH	-2.000 ~ +19.999	-2.000 ~ +19.999	-2.000 ~ +19.999
ORP	-1200.0 ~ +1200.0mV -2500 ~ +2500mV	-1200.0 ~ +1200.0mV -2500 ~ +2500mV	-1200.0 ~ +1200.0mV -2500 ~ +2500mV
ISE	0.000 ~ 999999 (mg/L, μmol/l, mg/kg, ppm, %)	-	0.000 ~ 999.999 (mg/L, μmol/l, mg/kg, ppm, %)
电导率	0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm	0.000 μS/cm ~ 1000 mS/cm	-
盐度	0.0 ~ 70.0	0.0 ~ 70.0	-
TDS	0 ~ 199.9 g/l	0 ~ 199.9 g/l	-
O ₂ 浓度	0.00 ~ 20.00 mg/l 0.0 ~ 90.0 mg/l*	-	-
O ₂ 饱和度	0.00 ~ 200.0%, 0.0 ~ 600%*	-	-
显示	LCD 图形显示, 带背景光		
时间记录器	手动 / 计时器		
校正储存	10 组		
数据存贮	手动 200 自动 5000 组		
接口	迷你 USB 接口		
电源	4×1.5V 碱性电池, 或 4 个 1.2V 充电电池		
防护等级	IP67		
尺寸	180×80×55mm (高 × 长 × 宽)		
连续测试时间	800 小时, 不带背景光 /100 小时, 带背景光		

* 取决于电极与测试介质 注: 具体电极参数请参考后面的通用电极部分

选购指南

型号	货号	描述
Multi 3320 SET 1	2FA311	套装包含: 主机, pH 电极 Sentix® 41 带 1 米线缆, 溶解氧电极 Cellox® 325 带 1.5 米线缆, 电导率电极 Tetracon® 325 带 1.5 米线缆, 操作手册, 支架, 烧杯, 光盘, USB 驱动软件和数据线, 电池, 便携箱
pH/Cond 3320 SET 2	2EA312	套装包含: 主机, pH 电极 Sentix® 41 带 1 米线缆, 电导率电极 Tetracon® 325 带 1.5 米线缆, pH 标液 STP 4 和 STP 7, 电导率标液 0.01 mol/L KCl, 操作手册, 支架, 烧杯, 光盘, USB 驱动软件和数据线, 电池, 便携箱
pH/ION 3310	2GA310	主机, 操作手册, 电池, 光盘, USB 数据线, 便携箱