


Q-SUN Xe-3 耐光色牢度试验机

Q-SUN Xe-3 耐光色牢度试验机是全功能的光稳定性、色牢度及耐光性试验箱。它采用了三根独立的氙灯灯管。万能式样品架托盘的大小为 451mm×718mm，可测试三维样品。

- 全光谱氙弧灯管提供极为真实的太阳光谱，包括紫外光、可见光、红外光波段
- 选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及阳光透过玻璃窗射入
- 温湿度监测与控制
- SOLAR EYE 太阳眼辐照度控制
- 水喷淋选项包括正喷、背喷、酸雨喷淋
- 用于低温测试的制冷机选项




光谱 Q-SUN 氙灯提供全光谱太阳光，并通过相应的特殊滤光片，产生的光谱符合美国、欧洲及国内外多种曝晒标准测试要求。




辐照度控制 SOLAR EYE 太阳眼辐照度控制系统可不间断地检测和控制灯光的输出量，保证了光能量输出的稳定性。辐照度可控制在 340nm、420nm 或 TUV。



湿度控制 电子湿度传感器对相对湿度进行精确监控。



温度控制 同时监控试验箱内空气温度和黑板/黑标温度。



样品容量 曝晒总面积达 3250 平方厘米，可容纳 55 个标准样品架。
外观尺寸 高 179.1 厘米（70.5 英寸）；宽 91.4 厘米（36.5 英寸）；深 94 厘米（36.5 英寸）。

快速得出结果

产品暴露在户外，阳光直接照射的***大光强度每天只有几小时。**Q-SUN Xe-3 耐光色牢度试验机**可以让测试样品受到相当于 夏天正午太阳光 的照射，每天 24 小时，天天如此。因此，样品可快速老化。

可负担得起的

Q-SUN Xe-3 耐光色牢度试验机以低购买价格、低灯管价格和低运行成本创造了突破性的高性价比。现在，即使是最小的实验室也可以负担得起进行氙弧测试。

方便易用

Q-SUN Xe-3 耐光色牢度试验机安装方便（要求有适当的通风）。易于使用和几乎免维护。独特的滑出托盘设计 样品安装和评估快速且方便。**Xe-3 氙灯耐光色牢度试验机**是全自动的，可连续运行，即全天候不间断的运行。其他功能包括：



罗中
服务号



罗中
公众号


- 易于操作的用户界面，五种可选语言包括英语、法语、西班牙语、意大利语或德语；
- 内置以太网连接，方便数据记录；
- 机台的自我诊断警告和提醒服务；
- 获得专利的 AUTOCAL 校准系统使校准变得快速且方便。

型号

- Q-SUN Xe-3-H:全光谱太阳光，带湿度控制
- Q-SUN Xe-3-HS:全光谱太阳光，带湿度控制和喷淋
- Q-SUN Xe-3-HDS:全光谱太阳光，带湿度控制和双喷淋
- Q-SUN Xe-3-HBS: 全光谱太阳光，带湿度控制和背喷
- Q-SUN Xe-3-HC:全光谱太阳光，带湿度控制和制冷机
- Q-SUN Xe-3-HSC:全光谱太阳光，带湿度控制、喷淋和制冷机

更真实的氙灯

Q-SUN Xe-3 耐光色牢度试验机的氙弧灯管提供了最真实的全光谱太阳光，还可以同时控制黑板温度和箱内空气温度。氙弧试验箱中接近水平的样品安装和可选的喷淋和双喷提供了最真实的潮湿模拟。Xe-3 耐光色牢度试验机也是唯一能提供双喷选项的氙灯试验箱，可以喷淋第二种液体（如酸雨）到测试样品上。还可选择制冷机低温应用。



Q-SUN 滤光片

氙灯的光线必须经过适当的过滤，以使每个特定的应用得到合适的光谱。光谱的差异可能会影响速度和老化的类型。应用或测试方法决定了应使用哪种滤光片。

Q-SUN 灯管

Q-SUN 氙弧灯管最逼真地再现了全光谱太阳光。对于许多材料来说，必须进行全光谱曝晒，以提供精确的模拟，尤其是在颜色变化和日晒色牢度测试时。

测试标准



AATCC TM 16、AATCC TM 169、ISO 105 B02、ISO 105 B04、ISO 105 B06、ISO 11341、ISO 4892-1&2、SAE J2412、SAE J2527、IEC 68-2-5、JIS L0843、Marks & Spencer C9&C9A、JASO M346、ASTM G151、ASTM G155、PV 1303、PV 3929、PV 3930、ASTM D4355、JASO M346、GMW 3930、GMW 14867、VDA 675242、GB/T 8427、GB/T 8430、GB/T 14576 等。

Q-SUN Xe-3 试验机适用行业:

Q-SUN 耐光色牢度试验机是一款全功能的光稳定性、色牢度及耐光性试验机，而且价格非常合理。纺织、包装、皮革、鞋材、纺织助剂、铝型材、五金卫浴、木地板、家具、眼镜、钢铁五金制品、玩具、汽车内外饰品、家用商用电器、灯饰照明、质检机构、科研院校等。

升级型号推荐 Q-SUN E Models



全新 Q-SUN“E”型氙灯试验箱具有以下特点:

- 带双触摸屏和 8 种语言的 Gen4 控制器
- 多彩 LED 状态灯，增强信息指示一目了然
- 更高的辐照度和/或更长的灯寿命-在标准辐照度下可达 3000 小时，在高辐照度下可达 1000 小时
- 通过 USB 下载机器 2 年的诊断数据
- 与温度和辐照度校准智能探头直接兼容，进一步降低校准成本
- 单屏模式功能（如果一个屏幕出现故障）
- 无线黑板传感器，提高可靠性
- 更时尚的银色漆外观

更多日晒老化测试信息，请咨询 Q-Lab 行业总代理罗中科技 400-820-9193.

罗中官网: www.roachelab.com

