

加热水浴锅 高端型



该系类水浴锅的性能特点和参数具有先进性。

功能特点

- 浴槽内部设有便于溶液排出的排水阀。(BW3-05G型号除外)
- 浴槽内部有特殊结构设计，方便样品处理。
- 左右侧有把手，便于搬运及移动。
- 一次性成形的圆弧式内部结构，采用不锈钢材质，便于清洁，耐久性优良。
- 紧凑型结构，更好的节约空间。

操作特点

- 高清的VFD板上清晰显示信息。
- 微处理PID控制器可以提供准确的温度控制。
- 温度自动调节，实现最优温度控制。
- 3点温度校准功能，提高温度精准度。
- 定时启动/关闭功能。(达99小时59分钟)
- 保存三组常用温度，方便调取随时使用。
- 停电后复电时自动运行。

安全特点

- 高级的过热保护系统。(注册 10-0397583)
- 高温限制功能。
- 浴槽内部的加热器，传感器等使用隔板隔开，更加安全。
- 控制器锁定功能，可防止操作错误。



BW3-05G



更大更清晰的高清VFD控制器,直观显示机器运转信息。

技术参数

型号		BW3-05G	BW3-10G	BW3-20G
浴槽容积 (L / cu ft)		3.5 / 0.1	11.5 / 0.4	20 / 0.7
温度	工作温度范围 (°C / °F)	室温 +7 ~ 100 / 室温 +12.6 ~ 212	室温 +7 ~ 100 / 室温 +12.6 ~ 212	室温 +7 ~ 100 / 室温 +12.6 ~ 212
	温度稳定度在50°C时 (±°C / °F)	0.4 / 0.72	0.3 / 0.54	0.3 / 0.54
	加热到70°C (分钟)	34	36	44
尺寸	浴槽开口/深度 (W x L, D) (mm / inch)	240 x 136, 150 / 9.4 x 5.4, 5.9	300 x 240, 200 / 11.8 x 9.5, 7.9	498 x 300, 200 / 19.6 x 11.8, 7.9
	外部尺寸 (W x L x H) (mm / inch)	307 x 200 x 264 / 12.1 x 7.9 x 10.4	360 x 300 x 294 / 14.2 x 11.8 x 11.6	564 x 356 x 294 / 22.2 x 14 x 11.6
	净重 (kg / lbs)	6.5 / 14.3	10 / 22	18.5 / 40.8
	电源要求 (230V, 50 / 60Hz, A)	3	4.3	8.7
货号	AAH41305K	AAH41315K	AAH41325K	
电源要求 (120V, 60Hz, A)	5.8	8.3	8.3	
货号	AAH41306U	AAH41316U	AAH41326U	

※ 最低可控制的温度取决于室温和样品的温度。因此，在采购之前，请与当地经销商确认技术参数。

※ 技术参数符合DIN 12876要求。

※ 浴槽溶液：水。

选配件 页数 53 顶盖，弹簧夹，高低可调搁板，试管架

选配件




透明聚丙烯山形顶盖

- 山形顶盖可防止冷凝水垂直滴下。
- 透明聚丙烯材质便于内部观察。



不锈钢平板盖¹⁾

- 采用不锈钢材质，坚固，耐久性优良，可长期使用。
- 中间的把手便于拿取。




圈式敞开顶盖

- 根据烧瓶大小，选择敞开的大小。
- 每一个穿孔都有敞开，可方便调节使用。



弹簧夹

- 2层格子形状的弹簧结构，便于固定各种实验器材，简单调整高度。
- 由不锈钢制成，耐久性强。
- 两边设有把手，便于拿取。



高低可调搁板

- 使用高度较低的实验器材时，简易的底座结构。
- 可调节高度。
- 两边设有把手，便于拿取。



试管架

- 可固定各种大小的试管。
- 由不锈钢制成，耐久性强。
- 可调倾斜度的结构。

型号		BW3-05G	BW3-10G	BW3-20G	BW-05H	BW-10H	BW-20H	BW-05B	BW-10B	BW-20B	
顶盖	透明聚丙烯山形顶盖	AAA45531	AAA45532	AAA45533	AAA45531	AAA45532	AAA45533	AAA45531	AAA45532	AAA45533	
	不锈钢平板盖	AAA45541	AAA45542	AAA45543	AAA45541	AAA45542	AAA45543	AAA45541	AAA45542	AAA45543	
	圈式敞开顶盖 (mm / inch)	Ø80 / Ø3.1 x 2个	AAA45521	-	-	AAA45521	-	-	AAA45521	-	-
		Ø80 / Ø3.1 x 4个	-	AAA45522	-	-	AAA45522	-	-	AAA45522	-
		Ø80 / Ø3.1 x 8个	-	-	AAA45523	-	-	AAA45523	-	-	AAA45523
		Ø110 / Ø4.3 x 1个	AAA45524	-	-	AAA45524	-	-	AAA45524	-	-
		Ø110 / Ø4.3 x 2个	-	AAA45525	-	-	AAA45525	-	-	AAA45525	-
		Ø110 / Ø4.3 x 6个	-	-	AAA45527	-	-	AAA45527	-	-	AAA45527
		Ø185 / Ø7.3 x 1个	-	AAA45526	-	-	AAA45526	-	-	AAA45526	-
		Ø185 / Ø7.3 x 2个	-	-	AAA45528	-	-	AAA45528	-	-	AAA45528
弹簧夹	-	AAA45502	AAA45503	-	AAA45502	AAA45503	-	AAA45502	AAA45503		
高低可调搁板	AAA45511	AAA45512	AAA45513	AAA45511	AAA45512	AAA45513	AAA45511	AAA45512	AAA45513		
夹具 ¹⁾	试管架 (mm / inch)	Ø8 / Ø0.3 x 50 支试管	AAA41531	-	-	AAA41531	-	-	AAA41531	-	-
		Ø10 / Ø0.4 x 50 支试管	AAA41532	-	-	AAA41532	-	-	AAA41532	-	-
		Ø12 / Ø0.5 x 33 支试管	AAA41533	-	-	AAA41533	-	-	AAA41533	-	-
		Ø16 / Ø0.6 x 16 支试管	AAA41535	-	-	AAA41535	-	-	AAA41535	-	-
		Ø25 / Ø1.0 x 10 支试管	AAA41539	-	-	AAA41539	-	-	AAA41539	-	-
		Ø8 / Ø0.3 x 176 支试管	-	AAA45551	AAA45551	-	AAA45551	AAA45551	-	AAA45551	AAA45551
		Ø10 / Ø0.4 x 176 支试管	-	AAA45552	AAA45552	-	AAA45552	AAA45552	-	AAA45552	AAA45552
		Ø12 / Ø0.5 x 84 支试管	-	AAA45554	AAA45554	-	AAA45554	AAA45554	-	AAA45554	AAA45554
		Ø16 / Ø0.6 x 68 支试管	-	AAA45556	AAA45556	-	AAA45556	AAA45556	-	AAA45556	AAA45556
		Ø25 / Ø1.0 x 33 支试管	-	AAA45561	AAA45561	-	AAA45561	AAA45561	-	AAA45561	AAA45561
最多放置数量	1个	1个	2个	1个	1个	2个	1个	1个	2个		

※ BW-H系列的2槽一体型尺寸与单槽型尺寸一样。

1) 以上配件不可以配套使用平板盖，需要使用山形顶盖。