

加热水浴锅 透视

便于内部观察的粘度测量。

功能特点

- 内部循环泵，提升温度的偏差。
- 5档水泵调速。
- 标配与外置冷却装置连接的冷却管路。
- 设有便利的粘度计的浴槽盖。
- 浴槽盖上有温度计穿孔。
- 浴槽内部设有便于溶液排出的排水阀。
- 浴槽内部有特殊结构设计，方便样品处理。

操作特点

- 0.01°C分辨率的温度调节控制。
- 微处理PID控制器可以提供准确的温度控制。
- 温度自动调节，实现最优温度控制。
- 温度校准功能，提高温度精准度。
- 定时启动/关闭功能。（达99小时59分钟）
- 停电后复电时自动运行。
- 保存三组常用温度，方便调取随时使用。
- 溶液不足报警功能。
- 连接电脑，方便机器操作及数据管理。
- LC Connected 连接，可通过移动设备软件随时随地监控。（移动设备监控系统）(购买LC GreenBox时)

安全特点

- 高级的过热保护系统。（注册 10-0397583）
- 高温限制功能。
- 控制器锁定功能，可防止操作错误。
- 浴槽内部的加热器，传感器等使用隔板隔开，更加安全。



VB-40G

带有浴槽盖（标配）

技术参数

型号		VB-25G		VB-40G	
浴槽容积 (L / cu ft)		25 / 0.9		40 / 1.4	
温度	工作温度范围 (°C / °F)	室温 +5 ~ 150 / 室温 +9 ~ 302		室温 +5 ~ 150 / 室温 +9 ~ 302	
	温度稳定度在50°C时 (±°C / °F)	0.1 / 0.18		0.1 / 0.18	
	加热到70°C (分钟)	35		55	
尺寸	浴槽开口/深度 (W x L, D) (mm / inch)	145 x 265, 330 / 5.7 x 10.4, 13		295 x 265, 330 / 11.6 x 10.4, 13	
	盖子 / 温度计孔 (mm)	5个 / Ø51, 1个 / Ø12.6		8个 / Ø51, 1个 / Ø12.6	
	外部尺寸 (W x L x H) (mm / inch)	492 x 374 x 536 / 19.4 x 14.7 x 21.1		642 x 374 x 536 / 25.3 x 14.7 x 21.1	
	净重 (kg / lbs)	28 / 61.7		37 / 81.6	
电源要求 (230V, A)		60Hz, 13	50Hz, 13	60Hz, 13	50Hz, 13
货号		AAH43301K	AAH43302K	AAH43401K	AAH43402K

※ 最低可控制的温度取决于室温和样品的温度。因此，在采购之前，请与当地经销商确认技术参数。



便于内部观察

- 浴槽前方和后方使用透明玻璃，可观察内部，便于粘度测量。
- 前/后方透视窗每面都有双重钢化玻璃，绝热及密闭性强。

方便固定的粘度计

- 不锈钢材质的浴盖上有设置粘度计穿孔及穿孔盖的装置。
- 粘度计支架(选配)将粘度计固定在浴槽内进行粘度测量。



选配件

粘度计试管支架

- 固定粘度计，可浴槽盖穿孔上固定的支架。
- 粘度计拆卸及固定方便。

货号	最大可安装支架	
	VB-25G	VB-40G
AAA43501	5	8



循环浴槽

- 在室温以下使用透视加热水浴锅时为保持低温需要的外置循环浴槽。
- 可连接透视加热水浴锅的冷却管路使用。
- 循环浴槽的详情请参考 [页数 18](#)。



LC GreenBox

- 使用移动设备软件实时监控机器运转情况。
- 可连接4台机器。

