

Hei-VAP Industrial B 玻璃组件 A2

P/N: 518-24100-00-4



- 水/油两用加热锅可用水或浴液，最高加热温度可达 180 °C
- 接收装置防止玻璃件破损带来的意外伤害
- 标配有集成的补液系统，溢流口及底部放液阀
- 可选带移动底座，它还可以作为小储物区存放真空泵、玻璃件、有机溶剂和附件
- GMP认证款可以提供：安装认证 (IQ)和运行认证(OQ)
- 带有背光的大型触摸屏控制面板，可显示所有工艺参数，可设定梯度程序

这款型号具有和Hei-VAP Industrial一样的技术参数特点，但不包含下述配件：

- 加热锅上的金属框架和安全玻璃组成的防护罩
- 玻璃件周围的高透明和抗冲击PMMA安全门
- 接收系统周围的高透明和抗冲击PMMA安全门

Hei-VAP Industrial B 玻璃组件 A2 - 适用于低沸点溶剂的蒸馏，回收率高
包含上、下行冷凝管各1个、1个泡沫截止瓶、1个20L蒸发瓶，1个10L接收瓶

Hei-VAP Industrial B - 技术数据

显示屏	数字
允许的环境条件	5 – 31 °C, 相对湿度80%; 32 – 40 °C线性降低, 最高50 %相对湿度
防护等级DIN EN 60529	IP 20
升降	电动升降
高度调节速度	45 mm/s
高度调整	180 mm
马达	EC电机
加热功率	4,000 W
加热锅温度范围	20 – 180 °C
加热锅温度设定	数字
加热锅材质	V4A不锈钢
加热锅直径	400 mm
加热锅体积	18升 (水) / 14升 (油)
显示蒸汽温度	是
显示蒸汽温度所需的配件	温度传感器
集成真空控制器	是
定时器	是
真空程序SETpressure	是
真空程序AUTOaccurate, 需要AUTOaccurate 探针	是
程序编辑	是
电源	4,600 W
不含玻璃组件的重量	约120公斤
显示	7 “触摸屏
转速范围	6 – 160 rpm
加热锅温度精度	±1 °C (measured under load and water as heating bath liquid)

过热切断保护	是
加热浴液液位控制	微处理器
水浴锅液位控制	由液位传感器和填充系统自动控制
蒸汽温度传感器显示范围	0 - 200°C (精度0.1°C)
尺寸 (w/d/h)	970 / 690 / 1600
最大冷凝面积	1.2 m ²