

涡旋振荡器 (TM 系列)

- > 微电脑转速控制器，直流电机驱动，保证转速的恒定
- > 触压启动和连续启动两种操作模式可转换
- > TM 涡旋振荡器可提供回转式振荡，用来振荡试管或者其它型号小容器重心低，性能稳定
- > 多种振荡附件可选，大大提高了该仪器的应用范围
- > 可选配件：搅拌器台面，微孔板面，插入式泡沫振荡台等，
- > TM-1: 旋钮调节，刻度显示；
- > TM-2: 旋钮调节，LED 棒状指示灯显示

多功能混匀器


- > 设计紧凑
- > 可互换夹具和垫片可轻松应对不同应用需求 (例如: Eppendorf 管、微孔板、锥形瓶等)



TM-1




TM-1F



套件

TM-1F / 2F 标准附件



标准垫片①

烧杯垫片③
订货号: 3601-06
通用夹具②
订货号: 3601-01

6孔试管垫片④
订货号: 3601-04
通用夹具②
订货号: 3601-01

酶标板夹具⑤
订货号: 3601-03

磁力搅拌台⑥
转速 0~1500rpm
订货号: 3601-02

TM-1F / 2F

技术参数

产品型号	TM-1	TM-1F	TM-2	TM-2F
振荡速度 (rpm)	0-2500	0-2500	0-2500	0-2500
最大搅拌量 (L)	2(搅拌模式)	2(搅拌模式)	2(搅拌模式)	2(搅拌模式)
主体结构	铝塑	铝塑	铝塑	铝塑
振荡幅度 (mm)	4.5	4.5	4.5	4.5
速度调节与显示	旋钮, 刻度显示	旋钮, 刻度显示	旋钮, LED 棒状显示	旋钮, LED 棒状显示
特点	可触压或连续启动	可触压或连续启动	可触压或连续启动	可触压或连续启动
附件	振荡托盘	振荡套件	振荡托盘	振荡套件
功率 (W)	17.3	17.3	17.3	17.3
尺寸大小 (mm)	115X230X60	115X230X60	115X230X60	115X230X60
订货号	360110	36011F	360120	36012F

