

JH70D 全自动视频熔点仪(大炉体)



提高效率创新点:

- 1: 高清视频代替传统显微镜目视;
- 2: 一次处理 4 个样品 (3 小 1 大孔);
- 3: 高自动化集成, 实现一键测定功能;
- 4: 全自动记录熔程, 初熔, 终熔;
- 5: 兼容测量粉末状和膏状样品;
- 6: 配备高清摄像头镜头模块。

JH70D 全自动熔点仪完美结合高精度控温技术和高清视频摄像技术, 不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果, 还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品熔化的全过程, 自动检测实时图谱显示, 方便用户准确测得样品熔点和熔距。

使用领域:

熔点仪在化学工业、医药研究中据有重要地位, 是生产食品、药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。

主要技术指标:

温度范围: 室温-350℃

检测方式: 全自动 (兼容手动)

处理能力: 4 个/批 (同时可以做四个样)

升温速率: 0.1℃--20℃ (200 档 无极可调)

温度最小显示值: 0.1℃

准确度: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ ($< 250^\circ\text{C}$)

$\pm 0.5^\circ\text{C}$ ($> 250^\circ\text{C}$)

重复性: 0.1℃/Min 时熔点重复性 $\pm 0.1^\circ\text{C}$

存储空间: 8G

数据保存: 400

用户管理: 有

用户管理个数: 8 个

视频功能: 拍照 摄像

视频回放: 有

探索模式: 有

实验方案: 100 套

显示方式: TFT 高清真彩屏

数据接口: USB RS232 网口

放大倍数: 7

小毛细管尺寸: 外径 $\phi 1.4\text{mm}$, 内径: $\phi 1.0\text{mm}$

大毛细管尺寸: 外径 $\phi 4.2\text{mm}$, 内径: $\phi 3.8\text{mm}$

包装尺寸: 430*320*370mm

电 源: 110-230V 50/60HZ 120W

毛 重: 6.15kg

部分使用客户

- ◇ 中国科学院上海有机化学研究所
- ◇ 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所
- ◇ 西安交通大学医学院
- ◇ 南京大学
- ◇ 江西师范大学
- ◇ 锡盟食品药品检验检测中心
- ◇ 台州出入境检验检疫局综合技术服务中心
- ◇ 振东光明药物研究所
- ◇ 海宁市马桥恒顺橡胶厂
- ◇ 吉林药物学院
- ◇ 大禹节水(天津)有限公司
- ◇ 江苏吉华化工有限公司
- ◇ 静海县福明树脂有限公司
- ◇ 大丰鑫源达
- ◇ 上海博威生物医药有限公司
- ◇ 江西吉安峡江县恒通助剂有限公司
- ◇ 大连精细石油化工有限公司

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com