

便携式真空抽滤套装



该套装可做为一般的抽滤系统使用，特别为悬浮固形物测定所设计

VF203A

| | |
|----------------|---------------|
| 订货号 | 167203A-22 |
| 极限真空度 (mbar) | 150 |
| 最大抽气速度 (L/min) | 17 |
| 马达转速 (rpm) | 1450 |
| 接口规格 (mm) | 9 |
| 重量 (kg) | 7.1 |
| 噪音 (dB) | 50 |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 60 |
| 配套玻璃抽滤瓶组 | VF6 |



该套装可做为一般的抽滤系统使用，特别设计应用在微生物测定

VF203B

| | |
|----------------|---------------|
| 订货号 | 167203B-22 |
| 极限真空度 (mbar) | 150 |
| 最大抽气速度 (L/min) | 17 |
| 马达转速 (rpm) | 1450 |
| 接口规格 (mm) | 9 |
| 重量 (kg) | 7.1 |
| 噪音 (dB) | 50 |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 60 |
| 配套玻璃抽滤瓶组 | VF2 |



该套装可做为一般的抽滤系统使用，特别为悬浮固形物测定所设计

VF205A

| | |
|----------------|---------------|
| 订货号 | 167205A-22 |
| 极限真空度 (mbar) | 150 |
| 最大抽气速度 (L/min) | 34 |
| 马达转速 (rpm) | 1450 |
| 接口规格 (mm) | 9 |
| 重量 (kg) | 7.5 |
| 噪音 (dB) | 50 |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 80 |
| 配套玻璃抽滤瓶组 | VF6 |



该套装可做为一般的抽滤系统使用，特别设计应用在微生物测定

VF205B

| | |
|----------------|---------------|
| 订货号 | 167205A-22 |
| 极限真空度 (mbar) | 150 |
| 最大抽气速度 (L/min) | 34 |
| 马达转速 (rpm) | 1450 |
| 接口规格 (mm) | 9 |
| 重量 (kg) | 7.5 |
| 噪音 (dB) | 50 |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 80 |
| 配套玻璃抽滤瓶组 | VF6 |



该套装可应用于 HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理或溶剂 (Mobil phase) 的纯化

VF204

| | |
|----------------|---------------|
| 订货号 | 169204-22 |
| 极限真空度 (mbar) | 100 |
| 最大抽气速度 (L/min) | 22 |
| 马达转速 (rpm) | 1450 |
| 接口规格 (mm) | 9 |
| 重量 (kg) | 7.1 |
| 噪音 (dB) | 50 |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 60 |
| 配套玻璃抽滤瓶组 | VF3 |



该套装可应用于 HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理或溶剂 (Mobil phase) 纯化

VF214

| | |
|----------------|---------------|
| 订货号 | 169214-22 |
| 极限真空度 (mbar) | 13 |
| 最大抽气速度 (L/min) | 25 |
| 马达转速 (rpm) | 1450 |
| 接口规格 (mm) | 9 |
| 重量 (kg) | 8.3 |
| 噪音 (dB) | 50 |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 95 |
| 配套玻璃抽滤瓶组 | VF3 |

以上套装还包含 Dragon100 本生灯、硅胶管、0.2μm PTFE 阻水器以及 1μm 玻璃纤维滤纸