


FlexStation P4  
液体工作站



## FlexStation P4液体工作站

FlexStation P4液体工作站是一款集成标准溶液自动采集，自动转移，自动稀释，自动混合，自动分配，采样针自动清洗，TIP自动更换等功能的全自动化标准溶液配置仪。所有操作均在密闭条件下自动完成，无溶剂挥发。

ASHMAR

FlexStation P4

### 以用户为导向的设计特点

- 双泵系统保证液体制备过程的精密度
- 简洁的操作，方法可调用，一键启动，操作便捷快速
- 自动计算，自动形成中间液，自动逐级配置
- 数据和记录实时记录与跟踪
- 权限管理，方便对于设备和数据的管理
- TIP自动替换/针头多级清洗

### 灵活的配置

- 多种针头与TIP移液系统可配置
- 可选配温控系统
- 选配式避光外壳
- 可适配多种试管
- 可根据需求自由选择注射泵

## FlexStation P4 系统标注



# FlexStation P4

## 技术指标

### 系统主机

气源	推荐使用惰性气体, 如氮气
最大允许进气压力	0.8MPa
满载所需压力	0.6MPa
噪音	75dB

### 其它

操作温度	18°C~32°C
储存温度	0~60°C
湿度	20%~90%RH (无冷凝)
认证	CE认证



# FlexStation P4

## 订购信息

订货号	产品描述
A00169	TIP针头
A00170	普通采样针
A00171	隔垫穿刺针
A00172	96孔试管架
A00173	1.5ml色谱瓶试管架
A00174	4ml色谱瓶试管架
A00175	15ml离心管试管架
A00176	25ml离心管试管架
A00177	50ml离心管试管架
A00178	80ml离心管试管架
A00179	100ml离心管试管架
A00180	20x150mm玻璃试管试管架
A00181	18x150mm玻璃试管试管架
A00182	18x75mm玻璃试管试管架
A00183	16x125mm玻璃试管试管架
A00184	16x100mm玻璃试管试管架
A00185	16x75mm玻璃试管试管架
A00186	15x100mm玻璃试管试管架
A00187	13x100mm玻璃试管试管架
A00188	12x75mm玻璃试管试管架
A00189	10x75mm玻璃试管试管架

订货号	产品描述
C00009	10 x 75 mm 试管
C00010	12 x 75 mm 试管
C00011	13 x 100 mm 试管
C00012	15 x 100 mm 试管
C00013	16 x 75 mm 试管
C00014	16 x 100 mm 试管
C00015	16 x 125 mm 试管
C00016	18 x 75 mm 试管
C00017	18 x 150 mm 试管
C00018	20 x 150 mm 试管
C00019	25 x 150 mm 试管

# ASHMAR<sup>®</sup>

— S C I E N T I F I C —



阿斯曼尔科技（上海）有限公司

热线电话：400-000-8187

上海

地址：上海市闵行区光华路248号2号楼12楼

南京

地址：南京市雨花台区凤展路32号1幢北2001室

德国

地址：STAU 123, BÜRO S-03, 26122 OLDENBURG, GERMANY

新加坡

地址：103 TAMPINES STREET 86#03-06 THE ALPS RESIDENCES SINGAPORE(528576)

Part Number: FC0011.V1