

Celstir™ 细胞培养专用磁驱搅拌器

| 型号 | BioMIX1 | BIOMIX drive 1 | BIOMIX drive 4 |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 显示控制方式 | 一体式 | 分体式 | 分体式 |
| 搅拌位距离 (mm) | -- | -- | 140 |
| 搅拌位数 | 1 | 1 | 4 |
| 每单位搅拌量 (ml) | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
| 搅拌速度 (rpm) | 2-250 | 2-250 | 2-250 |
| 搅拌功率 (W) | 6 | 6 | 6 |
| 运转条件 (°C) | -10~50 (在 80% 湿度情况下) | | |
| 外形尺寸 (WxDxH mm) | 180×230×38 | 180×180×38 | 180×180×38 |
| 订货号 | B85001 | B80001 | B80004 |



Micro-Stir 低速磁力搅拌器

| | Micro-Stir 低速搅拌器 | |
|---------------|---|-----------------------|
| 订货号 | B3032100 | B3032101 |
| 搅拌位 | 一位 | 四位 |
| 转速范围 | 5-200 rpm | 5-200 rpm |
| 最大适用培养瓶规格 | 3L | 3L |
| 外形尺寸: (H×W×L) | 9.2 x 20.3 x 24.9 cm | 10.2 x 39.4 x 44.5 cm |
| 重量 | 1.9 kg | 4.5 kg |
| 额定功率 | 15W | 15W |
| 环境条件 | 工作温度: 14-40°C; 湿度: 31°C时不高于 80%, 40°C时不高于 50%; 海拔高度, 低于 2000m | |
| 工作电源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |



Biostir 磁力搅拌器

| | BioStir 搅拌器 | |
|---------------|---|-----------------------|
| 订货号 | B3032102 | B3032103 |
| 搅拌位 | 一位 | 四位 |
| 转速范围 | 150-1200 rpm | 150-1200rpm |
| 最大适用培养瓶规格 | 3L | 3L |
| 外形尺寸: (H×W×L) | 9.2 x 20.3 x 24.9 cm | 10.2 x 39.4 x 44.5 cm |
| 重量 | 1.9 kg | 4.5 kg |
| 额定功率 | 15W | 15W |
| 环境条件 | 工作温度: 14-40°C; 湿度: 31°C时不高于 80%, 40°C时不高于 50%; 海拔高度, 低于 2000m | |
| 工作电源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |

