


技术参数

	XFP020	XFP050	XFP120	XFP240	XFP320	XFP512
内箱容积 (L)	20	50	110	220	316	512
尺寸						
内宽 (mm)	250	320	470	470	650	800
内深 (mm)	320	500	500	1000	750	800
内高 (mm)	250	320	470	470	650	800
外宽 (mm)	480	550	815	815	995	1145
外深 (mm)	745	875	885	1385	1165	1215
外高 (mm)	740	810	1020	1020	1250	1400
空箱重量 (kg)	70	92	185	255	355	440
性能						
温度范围 (°C)	+10°C 周边温度至 200°C (可选配至 300°C)					
温度稳定性 (+/-°C)	≤0.2					
最大真空值 (mbar)	1mbar (可选配至 0.01mbar)					
传感器种类	压力传感器					
传感器精度** (%)	+/-2					
真空泵接口	DN16 KF	DN16 KF	DN16 KF	DN16 KF	DN25 KF	DN25 KF
通大气接口	软管接头φ6	软管接头φ6	软管接头φ7	软管接头φ7	DN16 KF	DN16 KF
电气性能						
加热功率 (W)	800	1200	2400	3600	6000	9000
电源	230V~1P 50Hz				400V~3P+N 50Hz	
连接电流 (A)	16A	16A	16A	20A	16A	20A
装载搁板						
数目	1/5	1/7	1/13	1/13	1/17	1/23
货架网尺寸 (mm)	224*280	294*460	444*460	444*960	624*710	772*760
货架网最大载重/烘箱最大总载重 (kg)	30/60	30/60	30/90	30/90	30/120	30/200

*一些选配件可能会改变烘箱的尺寸
*会根据所匹配真空泵的性能而有所变化

可靠, 效率, 性能



www.france-etuves.com
www.france-etuves.cn
lembole.1688.com



佛山法赛图温控设备有限公司
广东省佛山市高明区海天大道东
沧江工业园三锦路
联系电话: 0757-89930698

www.france-etuves.com
www.france-etuves.cn
lembole.1688.com



XFP


真空干燥箱真空值达1mbar (可选0.01mbar)

XFP 真空干燥箱温度达200°C/300°C，真空值达1mbar/0.01mbar (可选配)

XFP真空干燥箱适用于易氧化产品的烘干，溶剂除气，粉尘颗粒的快速干燥等工艺，也适用于模拟外层空间环境（真空、热辐射）。

一体化屏幕，全方位控制
7寸触摸屏，直观且方便使用
可以自动控制并实时监测温度和真空度的变化
多种真空控制模式可调

专利技术实现对托盘与壁的温度控制
专利技术自动安全温度跟随保护



欧标3.1级保护，声光报警；
可以在出错情况下中止加热；
温度控制器与单独的安全温度独立运行。



泵机柜
可以承托烘箱，同时可以将泵机的噪音减少，并减少实验室内的地面油污。


可选配置



1 加热托盘



2 真空值(0.01mbar)



3 氟橡胶密封条

配件



1 搁板 (配有支架)



2 隔膜泵



3 单级泵



4 双级泵



5 便携式图像显示屏记录仪



6 传感器闭合器




7 真空箱底座



8 J型热电偶

- 1 加热托盘
最高温可升至300°C
- 2 真空值 (绝对值)
极限真空值可达0.01mbar
- 3 氟橡胶密封条
(支持更高温度)
- 1 铝制搁板 (配有支架)
可装载30kg货物
- 2 隔膜泵
适用于水份较多的产品
- 3 单级泵
泵极限压力可达1mbar
- 4 双级泵
泵极限压力可达0.01mbar
- 5 便携式图像显示屏记录仪
图像可实时跟踪温度变化
配有USB接口和RJ45网线
4个移动传感器接头
- 6 传感器闭合器
可连接DN16传感器接口，
最多放4条传感器
- 7 真空箱底座
带方向移动滑轮，
可将真空泵收进其中
(不适用XFP320以上)
- 8 J型热电偶
长度2米，带有插座；
从传感器接口DN16接入。



XFP020

XFP050

XFP120

XFP240

XFP320

XFP512