

电源	220V 50HZ	PT1000加热控制精度*	±0.2°C
盘面温度范围(°C)	室温 - 340°C (加热盘)	接口	RS232
转速 (RPM)	50 - 2000	运行控制	计时/倒计时
最大搅拌容量[H ₂ O]	20L	盘面材质	铝合金带特氟龙涂层
混合方向	逆时针, 顺时针可设置	加热盘尺寸(mm)	Φ138
整机功率	580W	整机尺寸(WxDxH:mm)	160×272×97
加热功率	550W	总重量(g)	2470
显示方式	LED液晶屏	工作环境温度(°C) *	5°C - 30°C
可调安全温度范围(°C)	28°C - 370°C	保护等级 (DIN EN60529)	IP32
外部温度传感器	PT1000	可调式安全温度保护设置	DN12878

*PT1000加热控制精度测试条件——500ml H₂O, 40mm搅拌子, 600rpm, 50°C
*建议最佳工作环境温度



网 址: www.innoteg.com.cn
邮 箱: innoteg@innoteg-instruments.com
客服热线: 400-006-9696



总部

英诺德 (广州) 科学仪器有限公司

广州市黄埔区茅岗村坑田大街32号鱼珠智谷E-PARK创意园A09
Tel:020-32568788

海南

海口市海秀东路29号融创精彩天地B2620房
Tel:0898-66710067

香港

香港九龍鴻圖道14-16號志成工業大廈5樓全層
Tel:00852-3705 0470

武汉

湖北省武汉市东湖高新佳园路2号高科大厦18楼F1801
Tel:027-87855908

越南

越南胡志明市
DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho Street,
Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City.
Tel:0084-2854319272

成都

成都市高新区都会路55号新南中心3单元2506室
Tel:028-85356001

上海

上海市长宁区天山路1717号SOHO天山广场T2-1002室
Tel: 021-52610159

重庆

重庆渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元21-1室
Tel:023-67751496

北京

北京市东城区南竹竿胡同2号银河SOHO D座50921室
Tel: 010-82327600

INNWM12111-01



WM-1 磁力搅拌器

安全加热 · 放心搅拌


产品优势

WM-1磁力搅拌器

卓越的性能 / 高等级的安全性 / 体贴的使用感
标配PT1000，满足对准确温度控制的各种需求

1. 清晰的图标标识

直观的图标，操作更简单。



01实际温度值

05启动加热功能

09所有参数被锁定

02安全温度

06安全温度标志

10定时器/计时器

03操作模式

07连接PT1000温度传感器

11马达运行/旋转方向

04实际转速值

08设定温度值

12设定转速值

2. 锁定功能：左滑锁定 右滑解锁

显示屏显示  时，表示当前处于锁定状态，所有功能设置将不可更改，防止误触按键影响实验结果和设备安全。

3. 铝合金材质加热盘

特氟龙涂层,抗化学腐蚀与高热传导效率完美结合。

4. 自动正反转功能

可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式。同时具备间歇运转的搅拌模式。

5. 一体化定时器/计时器

可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。
定时器具有蜂鸣器功能，实验结束提醒功能。

6. 超温保护

独立的可调式硬件，用户可任意设定安全温度,保护设备安全运行。

7. 三种模式

三种安全工作模式任意切换。

