



HTS-X330 脱色摇床

## 1、产品应用

---

HTS 系列脱色摇床分广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等，放射自显影实验中 X 光底片的显影、定影以及电泳转移后，纤维素膜的进一步处理，如分子杂交、抗原体的反应和染色，并可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。

## 2、产品特点

---

1. 大屏幕液晶显示定时时间、转速操作界面简单易懂；
2. 锁定式操作模式，防止误操作；
3. 直流无刷电机驱动，噪音低，速度精确，使用寿命长，免保养；
4. 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
5. 模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎流出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗清洁；

## 3、技术参数

上海沪析实业有限公司  
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

型号	HTS-X330
振荡方式	回旋
振幅 mm	8
最大载重量 kg	7.5
电机类型	直流无刷电机
电机输入功率	35W
电机输出功率	25W
速度范围	60~400rpm (可选配到 500)
速度显示	LCD
定时功能	有
时间设置范围	0~99 小时 59 分
电压	100~240V, 50/60Hz
允许环境温度湿度	5~40℃, 80%
仪器尺寸 mm	330*370*130
包装尺寸 mm	430*390*200
净量	8.5kg
毛重	10kg
外壳防护等级	IP21
数据接口	RS232 选配

#### 4、装箱清单

名称	数量
主机	1 台
电源线	1 根





上海沪析实业有限公司  
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

合格证（含保修卡）	1 份
说明书	1 份