

NG General 60A-1C 氮气发生器

采用超细化中空纤维膜分离技术，纯度可达99.9%，LED触屏和状态灯双显示，静音设计，运行更稳定。可满足大部分品牌的LC-MS的用气需求，是您实验室供气的绝佳选择。

► 应用领域 APPLICATIONS

► LC-MS | ► ELSD | ► CAD | ► 氮吹仪等

► 特点优势 FEATURES AND ADVANTAGES

稳定

高流量60 L/min、高纯度
99.9%、高压116 psi

小巧

内置空压机，体积小，
节省实验室空间

持续

即产即用，现场可持续产
生稳定的氮气

方便

底部具承重轮及锁扣设计，
安放平稳，移动方便

直观

LED触控屏+状态灯双提
醒，直观显示

经济

售后贴心，维护成本低，
全国保修2小时响应



技术参数

型号

NG General 60A-1C

所用技术	超细化中空纤维膜分离
出口流速 ¹	60L/min
出口压力	0-116psi
悬浮液体	无
邻苯二甲酸盐	所有材料不含邻苯二甲酸盐
空压机	内置
操作环境温度	5°C - 40°C
功率	2100 W
供电需求 ²	220 VAC ± 10V , 50/60 Hz
工作环境湿度	相对湿度 ≤ 80% , 非冷凝
最高海拔	2000 米
噪音	≤ 54 dB(A)@1m
尺寸 (高*深*宽)	111cm * 78cm * 60cm
重量	154 kg

附加功能

维护提醒

可触屏显示

配备移动轮

规范

CE、ISO9001、ISO14001、ISO45001等

纯度符合LC-MS等级

1.在标准条件下测量:21°C, 1个大气压

2.可根据要求提供电压升压变压器

* 环境中或输入气体中含有的高浓度有机物会影响设备性能

普敦实验室设备(上海)有限公司

服务热线: 4001-520-260

企业官网: www.pureton.com.cn

客服邮箱: china@pureton.com.cn

公司地址: 上海市闵行区光华路248号1号楼1405室



服务号



公众号

