

NG General 40A-1CP 氮气发生器

采用常温下变压吸附技术 (PSA) 分离空气制取高纯度的氮气，纯度可达99.99%，氮气流量、压力稳定可调。LED触屏和状态灯双显示，静音设计，运行更稳定。保证实验室不间断供气，是您实验室供气的绝佳选择。

► 应用领域 APPLICATIONS

- LC-MS
- 液氮发生器

► 特点优势 FEATURES AND ADVANTAGES

稳定

流量40 L/min、纯度99.99%、
压力116psi

小巧

内置空压机，体积小，
可置于实验台下

持续

即产即用，现场可持续产
生稳定的氮气

方便

底部具承重轮及锁扣设计，
安放平稳，移动方便

直观

LED触控屏+状态灯双提
醒，直观显示

经济

售后贴心，维护成本低，
全国保修2小时响应



技术参数

型号

NG General 40A-1CP

所用技术	变压吸附技术 (PSA)
出口流速 ¹	40L/min
出口压力	0-116psi
悬浮液体	无
邻苯二甲酸盐	所有材料不含邻苯二甲酸盐
空压机	内置
操作环境温度	5°C - 40°C
功率	1400 W
供电需求 ²	220 VAC ± 10V , 50/60 Hz
工作环境湿度	相对湿度 ≤ 80% , 非冷凝
最高海拔	2000 米
噪音	≤ 52 dB(A)@1m
尺寸 (高*深*宽)	70cm * 78cm * 60cm
重量	145 kg

附加功能

维护提醒

可触屏显示

配备移动轮

规范

CE、ISO9001、ISO14001、ISO45001等

纯度符合LC-MS等级

1.在标准条件下测量:21°C, 1个大气压

2.可根据要求提供电压升压变压器

* 环境中或输入气体中含有的高浓度有机物会影响设备性能

普敦实验室设备(上海)有限公司

服务热线: 4001-520-260

企业官网: www.pureton.com.cn

客服邮箱: china@pureton.com.cn

公司地址: 上海市闵行区光华路248号1号楼1405室



服务号



公众号

