

全新  
升级

# BT100-3J

实验室蠕动泵



01

具有高电磁兼容特性，  
产品可靠、稳定



02

结构紧凑，造型简洁



03

易于安装固定，  
易于清洗和挪移



04

可安装多种泵头，  
能提供0-380ml/min流量

全国客服热线：400-620-5333

## 技术指标

转速范围	0.1rpm-100rpm 正反转可逆
调节分辨率	0.1rpm
适用泵头	YZ1515x、YZ2515x、YZ1115、YZ1125、BZ、DG、DG15、DMD15-13
外控功能	启停、方向、速度 (4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
全速功能	一键控制全速工作，用于快速填充、排空功能等
记忆功能	记忆运行参数；重新上电后按记忆参数继续运行
适用电源	100V-240V (20W) 50-60Hz
工作环境	工作温度：0°C-40°C，相对湿度：10%-80%
外形尺寸	232×142×149 (mm)
等级	IP20
重量	2.38Kg

## 流量参数表

泵头	产品编号	软管	最大参考流量 单通道 (mL/min)
YZ1515x-A YZ1515x-C YZ1115	050152A 050152C 050155A	13#,14#,19#, 16#, 25#, 17#, 18#	380
YZ1515x-B YZ1515x-D	050152B 050152D	13#,14#,19#, 16#, 25#, 17#, 18#	240
YZ2515x-A YZ2515x-C YZ1125	050153A 050153C 050156A	15#, 24#	270
BZ15-13-A BZ15-13-B BZ15-13-C BZ15-13-D	050101A 050101B 050101C 050101D	14#, 16#, 25#, 17#	300
BZ25-13-B	050100B	24#	300
DMD15-13-B DMD15-13-D	050104B 050104D	2×13#,2×14#,2×19#,2×16#,2×25#	350
DG-1 DG-2 DG-4	050110A/C/E/G 050111A/C/E/G 050112A/C/E/G	内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm	48
DG-1 DG-2 DG-4	050110B/D/F/H 050111B/D/F/H 050112B/D/F/H	内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm	32
DG15-24	050116A	16#,25#,17#	300
DG15-28	050117A	内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm	75
	050117A	13#,14#	75

## 兰格恒流泵有限公司

地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层  
邮编：071051

销售电话：0312-3138553 3132333 3138011  
售后电话：0312-3127877  
销售传真：0312-3168553

E-mail: info@longerpump.com  
Http://www.longerpump.com.cn