


自动脱帽离心机CF-6KS

产品特点

- 1.采用先进的控制系统，可精确的控制转速、时间和相对离心力；
- 2.5英寸LCD高亮黑底白字液晶显示屏，设定及运行参数实时在线清晰明了；
- 3.免维护无碳刷直流变频电机，速度范围100~6000rpm，精确度±20rpm；
- 4.单钮旋动控制，即可进行快速的进行参数更改；
- 5.配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行，运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD液晶屏显示结果代码；
- 6.瞬时离心（Flash），按住即可实现快速、便捷地离心，自动记忆最后一次实验值；
- 7.离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g；
- 8.高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能不锈钢腔体；
- 9.强制通风降温及卓越的空气热交换技术，显著有效地降低转头温度的升高，确保样品不被破坏，离心结束后自动打开离心机门盖，防止样品过热，便于取放样品；
- 10.离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音，降低振动；
- 11.电控自动化吸入式双锁，实现轻松快速开闭机盖，开闭机盖安静、安全；
- 12.10条内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键。



适配转子

产品型号 可放置试管类型及尺寸

CF-6KS-S	水平转子
5001	PP圆/锥底带盖
5002	PP圆底带盖
5003	PP圆/锥底带盖
5004	尿沉渣管/PP圆/锥底带盖
5005	尿沉渣管/PP圆/锥底带盖
5006	真空采血管13×100mm
5007	真空采血管13×100mm
5008	G放免管
5010	微孔板4块×2×96孔
5011	PP圆/锥底带盖
5012	PP圆/锥底带盖
5013	PP圆/锥底带盖
5006.1	真空采血管13×75mm
5011.1	真空采血管13×100mm
5011.2	真空采血管16×100mm
5012.1	PP锥底带盖
5004.1	PP锥底带盖
5001.1	PP锥底带盖
5005.1	真空采血管13×100mm

技术参数

最大容量	480ml(15ml×32)
转速范围	100~6000rpm/步增10rpm
转速精确度	±20rpm
最大相对离心力	5150×g/步增10×g
驱动马达	免维护无碳刷直流变频电机
有效离心时间	1-99小时/1-59分钟/1-59秒；
显示方式	5英寸LCD高亮黑底白字液晶
操控方式	物理按键+旋钮
最快加速时间	30s/9挡
最快减速时间	25s/10挡，0挡自由停机
尺寸：长×宽×高	418mm×516mm×338mm
重量(无转头)	36Kg
噪音水平(≈)	≤65dB(A) (最高转速)
防护等级	IP20

自动脱帽离心机CF-6KS

转子样式



水平转头
5000rpm/4980×g



5001水平挂篮
50ml×4孔
5000rpm/4980×g



5002水平挂篮
100ml×4孔
5000rpm/4600×g



5003水平挂篮
50ml×8孔
4000rpm/3040×g



5004水平挂篮
10/15ml×24孔
4000rpm/3040×g



5005水平挂篮
10/15ml×32孔
4000rpm/3040×g



5006水平挂篮
5ml×48孔
4000rpm/3040×g



5007水平挂篮
5ml×64孔
4000rpm/3040×g



5008水平挂篮
3/5/7ml×72孔
4000rpm/3040×g



5010酶标板转头
微孔板4块×2×96孔
深孔板2块×2×96孔
4000rpm/2470×g



5011角式转头
15ml×12孔
6000rpm/5150×g



5012角式转头
50ml×8孔
6000rpm/5150×g



5013角式转头
15ml×30孔
5000rpm/4100×g



5006.1适配器
3ml



5011.1适配器
5ml



5011.2适配器
8ml



5012.1适配器
15ml



5004.1锥底适配器
15ml



5001.1锥底适配器
50ml