

## 广东越联仪器有限公司 PW INSTRUMENTS(GUANGDONG)CO.,LTD

地址:东莞市厚街镇汀环路 76 号同正智慧科技园 C 栋  
TEL: 0769-85842789 82315788 85648168

<http://www.pw-test.com> [www.yuelian-china.cn](http://www.yuelian-china.cn)  
Email: info@pw-test.com

### PW-UH03M 高速剥离力试验机

应用: 适用于离型膜、离型纸、薄膜、胶带等胶粘制品、新材料的产品的高速剥离试验, 配备不同的夹具可实现 90 度剥离、180 度剥离、多角度剥离、解卷力、摩擦系数等测试, 广泛应用于研发型及生产型、应用型新材料行业。



#### 一、产品特点:

- 1, 测试功能广泛, 搭配不同容量传感器与夹具可进行 90 度至 180 度拉力、剥离力、撕裂、剪切、离型力等测试。
- 2, 软件功能更强大, 可调用设定任意需求, 可多区间取值, 报告任意编辑等功能。
- 3, 机台设计美观精致, 使用操作简单, 软件扩充性强且精准度高。
- 4, 精密伺服马达驱动, 高精密丝杆及导轨传动, 能快速响应并极短时间内达到 30M/MIN 速度, 故障率低且维修简单, 最高速度可定制达 100M/MIN (1200000mm/min)。

## 二、规格参数：

容量选择：10N、20N、50N、100N、200N（可选择1种容量）；

控制方式：全电脑控制方式，软件功能强大，一键式测量完成，输出分析曲线图并打印测试报告。

力量单位：N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位:mm、cm、Inch、m、km、um等

力量分辨率：1/1,000,000；

精度：±0.1%；

行程分辨率：1/1,000,000；

精度：±0.1%；

采集频率：1000HZ；

有效行程：450mm；

速度范围：0.01~30m/min（0.01~30000mm/min，可任意设定）；

样品宽度：大于50MM；

停机模式：过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、自动复位、左右限设定自动停机；

机台动力：精密伺服马达驱动；

机台尺寸：850×270×560mm（长×宽×高）

机台净重：约45KG、

功率：400W；

电源：220V 50~60HZ；

机台配备：连接线1条、软件1份、夹具1套。

选购：大小号90度剥离夹具、摩擦系数夹具、解卷力夹具、测试钢板及耗材等；