

# BOXUN 博迅仪器



博大精深 迅而不素

## 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 HORIZONTAL AUTOCLAVE



横担结构  
卧式灭菌器



辐栅结构  
卧式灭菌器

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

## 卧式圆形压力蒸汽灭菌器

► **适用范围：**灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。



### ► 卧式圆形压力灭菌器

- ☆ 灭菌器内室采用优质不锈钢材料经过氩弧焊接而成，经久耐用。
  - ☆ 灭菌全过程采用微电脑自动控制，自动化程度高，出现故障会自动报警提示。
  - ☆ 显示屏显示灭菌阶段及温度时间等参数，便于用户掌握运行情况。
  - ☆ 采用符合法规要求的安全联锁装置：
    - (1) 门未关闭锁紧时，灭菌程序不能启动；
    - (2) 内室有压力时，锁紧装置启动，防止手轮转动，保证用户安全。
  - ☆ 密封圈采用自胀式设计，具有密封效果好，使用寿命长的特点。
  - ☆ 灭菌器自带蒸汽发生器和加水泵，该装置具有以下功能：
    - (1) 加水泵自动进水、补水功能，使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内；
    - (2) 蒸汽发生器内的水位达到水位最低值时，能够切断电热管电源，并报警提示（在灭菌状态下）；
    - (3) 采用压力控制器控制蒸汽发生器内的压力，超压后有安全阀进行保护。
  - ☆ 灭菌结束后的排汽方式可选择，以适应不同类型的物质灭菌后的泄压要求。
  - ☆ PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止温度过冲发生。
- 注：G型为干燥型，在以上性能特点基础上增加了水环式真空泵及干燥电热管装置，干燥效果符合相关标准要求。  
 选配：打印机、不锈钢外壳。

产品型号	结构	灭菌室尺寸 (直径×长度) mm	有效容积 (升)	灭菌温度 (℃)	适用电源 (电压/频率)	功率 (kW)	外形尺寸 (长×宽×高) mm
BXW-150SD-A	横担结构	Φ472×1025	150	109~131	380V/50HZ	10	764×1460×1590
BXW-150SD-G						11.5	
BXW-200SD-A		Φ524×1025	200			10	764×1460×1590
BXW-200SD-G						11.5	
BXW-280SD-A	辐栅结构	Φ600×1050	280			13	911×1432×1803
BXW-280SD-G						14.5	
BXW-360SD-A		Φ700×1050	360			16	911×1432×1803
BXW-360SD-G						17.5	
BXW-500SD-A		Φ700×1450	500	17	911×1832×1803		
BXW-500SD-G				18.5			