

# 摇床 HSH1 型

HSH1 Shaker

## ● 适用范围 Scope of application

应用于各种工艺流程如：化学混合、细胞培养、发酵反应等，是医药、卫生、生物工程、微生物学等行业常用的实验室设备。



## ● 结构特点 Structure characteristics

- ★ 振荡平稳：10-300rpm 可变速运行，最大载重 10kg，低重心设计支持快速平稳振荡。精心设计的慢启动功能，可将设备平稳地驱动至快速运行。
- ★ 操作快捷：高清背光 LCD 宽屏操作面板，提供直观清晰的视觉体验。灵活的操作按钮，供您轻松设定转速、运行时间和程序，还可锁定与解锁。
- ★ 程序控制：最多可储存 6 组程序 × 10 个操作步骤，您可以灵活设置合适的操作间隔或步骤、转速、运行时间。
- ★ 节能耐用：无刷直流电机效率高、损耗低，更加省电；只需简单的维修保养，使用寿命长。
- ★ 安全性高：具有过热、过流和传感器错误等保护功能，保护您和实验的安全。



回旋式



3D 式



往复式



STS 钢丝弹簧烧瓶夹

## ● 型号规格 Model specifications

型号	HSH1-O	HSH1-R	HSH1-3D
振荡方式	回旋 3D	往复	3D
转速范围	10 至 300rpm		10 至 70rpm
角度	/		9°倾角
轨道 / 振幅	20mm		/
编程功能	6 组程序，10 个操作步骤		
控制器	数字模糊控制器，带触摸按钮和滚轮按钮		
定时器	99 小时 59 分钟 ±1 分钟		
显示器	背光功能的高清数控 LCD		
最大载重	10kg		
电机类型	无刷 DC 电机		DC 电机
电耗	45w		50W
可允许温度湿度范围	5°C ~ 40°C < 80%		
安全设备	电机过载和过热保护器		
可选平台尺寸	通用平台 (W×D)	350 X 350mm	
	橡胶垫平台 (W×D)	370 X 370mm	
产品规格 (W×D×H) & 净重	403 X 503 X 117mm 13.7kg		403 X 503 X 190mm 11.2kg
包装规格 (W×D×H) & 毛重	485 X 595 X 195mm 15.7kg		485 X 595 X 268mm 13.5kg
电源	单相电，220V 50Hz		
备注 (套装)	Set A: 主机 + SHRP37 橡胶垫平台; Set B: 主机 + SHUP35 通用平台 + 一套 STS 钢丝弹簧烧瓶夹 Set C: 主机 + SHSR35 不锈钢万能弹簧架备注 (套装)		