



KANOMAX
The Ultimate Measurements

远程尘埃粒子计数器

**MODEL 3715-06/3715-06D
3718-A/3719-A/3720-06**

■ 标准协议可供集成、兼容

具有标准Modbus (RTU或TCP/IP)
具有4~20mA模拟输出 (3718-A/3719-A/3720-06)

■ 多种粒径同时测试

3715-06/3715-06D: 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um
3718-A: 0.3、0.5um
3719-A: 0.5、5.0um
3720-06: 0.3、0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0um任选2~4种粒径

■ 长寿命光源、超长质保

平均无故障运行时间≥10年、3年质保

■ 2.83L/min、28.3 L/min可供选择

2.83L/min: 3715-06/3715-06D
28.3 L/min: 3718-A/3719-A/3720-06
内置差压传感器, 确保精准流量;

■ 数据缓存且可追溯

具有4,320组测试数据缓存、保证监测数据不丢失并具有可追溯性

■ 内置/外置气源灵活应用

内置气源: 3715-06/3715-06D/3720-06
外置气源: 3718-A/3719-A

■ 专业材质、抗熏蒸

采用316L不锈钢壳体及保护箱并做密封处理, 抗VHP及酒精蒸汽

■ 支持多种供电

支持POE供电、开关电源供电、直流供电、交流供电

■ 广泛应用

无菌制药动态监测、QA验证
电子半导体生产流程管控
隔离器及生物安全柜监测
CCS (污染控制策略) 技术背景下的监测



3715-06



3715-06D




Wi-Fi版



3720-06



3719-A



洁净室环境动态在线监测系统EP-CRMS

规格参数

型 号	3715-06	3715-06D	3718-A	3719-A	3720-06
粒 径	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um		0.3、0.5um	0.5、5.0um	0.3、0.5、1.0、5.0um (0.3、0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0um任选2~4种粒径)
流 量	2.83L/min(0.1cfm)		28.3L/min(1.0cfm)		
光 源	长寿命激光二极管				
计数效率	符合ISO21501-4、JIS B9921				
最大可测浓度	2,000,000CNT/ft ³		500,000CNT/ft ³		1,000,000CNT/ft ³
通讯协议	RS485、Modbus (RTU或TCP/IP)				
模拟输出	-		4~20mA		
数据缓存	4,320组				
数据存储	-			5,000组	
工作气源	内置真空气源		外置真空气源		内置真空气源
气源寿命	8,000h		-		20,000h
功能	采 样 时 间	每秒实时更新、可自定义		1~60s	
	报 警	0%~100% ON/OFF			
	地 址	1~247		0~512	
	触摸显示屏	-	4.3inch触摸显示屏		
	温湿度测试	-	支持	-	
	Wi-Fi底座	支持			
	状态指示灯	计数、流量、光源、报警			
环境	操 作	10~30℃ 20~85%RH (无结露)			
	保 存	-10~50℃ 95%RH以下 (无结露)			
电 源	DC 12~24V AC 100~240V		DC 15~24V AC 100~240V		
外形尺寸	217×69×110mm		133×95×80mm		180×110×190mm
重 量	1.4kg		1.0kg		4.0kg
标准附件	AC适配器、使用说明书		AC适配器、使用说明书、等速吸引口、零计数过滤器		



注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。



沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1315

电话：(024)23846440 83951688 83951788

传真：(024)23898417

Http://www.kanomax.com.cn E-mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024



或扫描二维码



ISO9001认证



ISO14001认证

*2024年6月印制