



**NJY-02 扭矩仪**用于瓶装包装、吸嘴包装、软管包装的瓶盖锁紧、开启扭矩值大小测定。

瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启扭矩值大小，是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一，其扭矩值是否合适，对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。

### 一、基本信息

<b>品名</b>	扭矩仪	<b>型号</b>	<b>NJY-02</b>
<b>品牌</b>	泉科瑞达	<b>产地</b>	山东.济南

### 二、基本应用功能

<b>基础应用</b>	瓶装容器	瓶装包装食品、药品（螺纹连接）的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。如饮料瓶、药瓶等
-------------	------	--



	软管包装产品	软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试，如眼药水瓶、护手霜、鞋油（螺纹连接）等
<b>扩展应用</b>	保温瓶、保温杯产品	保温瓶、保温杯（螺纹连接）的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试

### 三、产品特征

0.5 级超高精度，多量程选择，开机自动零点校准

国际品牌力矩传感器,进口高速采样芯片,测试结果准确性、重复性好

5 寸触摸屏操作,独立菜单，操作便捷；显示试验数据、试验过程曲线

开启手动、开启自动、锁紧手动、锁紧自动四种试验模式

传感器自保护功能，保护力矩可人工设置，保证用户仪器操作安全

成组试验及统计、掉电记忆功能

0.001N.m 高扭矩分辨率，基准零点稳定，零点飘动小

支持录入试验温湿条条件，试验报告中显示试验条件

开机密码登陆，防止非相关人员随意开机，四级权限管理

标配微型打印机，具有数据查询、统计、打印功能

专业 GMP 计算机软件可选，数据溯源、多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能

### 四、技术参数

测试量程：0~20N.m(标配)/40N.m/50N.m(可选其一)

精度：0.5 级

扭矩分辨率：0.001 N.m

夹持范围：Φ2mm~Φ180mm (直径)

统计数量：0~100

电 源：AC 220V 50Hz

外形尺寸：270mm (L) × 330mm (B) × 250mm (H)

净 重：20kg

### 五、参考标准

GB/T 17876、BB/T 0025、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474

注：部分标准执行需要订制（加购）专用夹具。


### 六、配置

**标准配置：**主机、微型打印机、通用夹具

**选购件：**专业配套软件、通信电缆、非标定制

**备注：**计算机由用户自备；微型打印机为热敏式。

### 附：仪器相关操作界面





注：泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应更改。上述情况恕不另行通知，您可登陆 [www.qktester.com](http://www.qktester.com) 获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。