

MyPipetman®

移液体验提升, 提供个性化选择

手动空气排代式移液器



MyPIPETMAN®安全、精准, 符合人体工程学。容量设置方式可选择, 可选手柄文本个性化定制, 轻松胜任多种实验场景。

用Trilock™系统选择、设置并锁定容量

专利的Trilock™量程锁定系统使您在设置容量时可以选择不同的位置:

- 自由调节档位, 快速轻松调节容量
- 棘轮调节档位, 可实现精确的容量调节
- 锁定档位, 确保安全移液

借助全新Trilock™系统, 只需转动移液器的按钮即可调节容量。



人体工程学设计

MyPIPETMAN®质轻且平衡性好, 设计优雅, 手柄的纹理处理可提供更好的抓握力。

在不影响品质和性能的情况下, 内置弹射系统可降低吸头弹射力。该专利弹射系统符合人体工程学设计, 方便全使用。

可整支高温高压灭菌

可调量程的MyPIPETMAN®无需拆卸, 可整支高温高压灭菌, 实现最大化便利的同时避免交叉污染。

个性化颜色和可定制文本打印

MyPIPETMAN®可以根据需求实现定制化个性打印, 选择白色或粉色版本, 帮助快速识别您的移液器, 避免特殊液体或实验流程带来的交叉污染风险, 助力您的实验室精益管理流程。

不同颜色的视窗配件可供选择更换, 以实现个性化, 易于识别。



*货号含S为白色款

*货号含E为粉色款

 GILSON®



MyPIPETMAN®套装(限白色版本)

可信赖的一站式方案, 立刻为您的实验配备最高水平的移液器。



MyPIPETMAN® 套装				
型号	货号	内置 MyPIPETMAN® 型号	内置 PIPETMAN® 钻石吸嘴型号	内置配件
MyPIPETMAN® 四支套装	F167390	P2	DL10 D200 D1000	4个单道移液器支架 4个白色塑料弹射器 6个多彩视窗(每个颜色各1)
		P20		
		P200		
		P1000		

套装不支持个性化文本打印

PIPETMAN钻石吸嘴专为适合您的PIPETMAN® 而设计, 保证最大的准确性和精确度。

我们可根据您实验室的需求量身定制灵活、分层的 服务级别产品, 同时延长移液器的使用寿命。

得益于Gilson的品牌和质量标准, 您可以打造自己的专属移液器。

访问 www.gilsoncn.com 或联系Gilson当地站点了解订购信息。

MyPIPETMAN®				
型号	货号	容量 (μL)	PIPETMAN® 钻石吸嘴	
单道移液器型号				
P2	FP10001S FP10001E	0.2 - 2	D10 DL10	DF10ST DFL10ST
P10	FP10002S FP10002E	1 - 10	D10 DL10	DF10ST DFL10ST
P20	FP10003S FP10003E	2 - 20	D200	DF30ST
P100	FP10004S FP10004E	10 - 100	D200	DF100ST
P200	FP10005S FP10005E	20 - 200	D200 D300	DF200ST DF300ST
P1000	FP10006S FP10006E	100 - 1000	D1000 D1200	DF1000ST DF1200ST
P5000	FP10007S FP10007E	500 - 5000	D5000	
P10mL	FP10008S FP10008E	1000 - 10000	D10mL	
多道移液器型号				
P8x10	FP10009S FP10009E	0.5 - 10	D10 DL10	DF10ST DFL10ST
P12x10	FP10010S FP10010E			
P8x20	FP10011S FP10011E	2 - 20	DL10 D200	DFL10ST DF30ST
P12x20	FP10012S FP10012E			
P8x200	FP10013S FP10013E	20 - 200	D200 D300	DF200ST DF300ST
P12x200	FP10014S FP10014E			
P8x300	FP10015S FP10015E	20 - 300	D200 D300	DF200ST DF300ST
P12x300	FP10016S FP10016E			

货号含S为白色版本, 默认金属弹射器, 货号含E为粉色版本, 默认塑料弹射器。

如需定制化文本打印, 请联系当地Gilson站点或您的Gilson销售。

彩色视窗(配件订购)	
型号	货号
MyPIPETMAN深蓝色视窗	FP070101
MyPIPETMAN白色视窗	FP070102
MyPIPETMAN蓝色视窗	FP070103
MyPIPETMAN红色视窗	FP070104
MyPIPETMAN黄色视窗	FP070105
MyPIPETMAN绿色视窗	FP070106

Gilson区域代理商:

吉尔森实验仪器(上海)有限公司

上海浦东大道720号国际航运金融大厦18层A座

电话: 021-50366036 | 邮箱: china@gilson.com

www.gilsoncn.com

2408MLH001

© 2024 Gilson | 彩页印刷于2024年8月, 产品信息可能会发生改变, 恕不提前通知, 所有内容禁止未经授权的复制, 拷贝并用于商业用途。

ISO 9001
CERTIFIED



官方网站

微信公众号