



EBA 20 / EBA 20 S  
小型离心机



EBA 20 和 EBA 20 S 实用和小巧非常适合小量样品时使用. 包括容量高达15ml的8位角转子.

EBA 20达到最高的RCF是3,416, 是医疗应用的理想选择. 更强大的EBA 20 S产生的最大RCF是6,153, 适合分秒必争的急诊实验室. 他更高的速度降低了离心时间, 仅几分钟就可以分析低血小板含量的血浆.

## 规格

### EBA 20

### EBA 20 S

| 小型离心机, 包括转子 |  |                 |  |                 |
|-------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 电源          | 208 - 240 V 1 ~  | 100 - 127 V 1 ~ | 200 - 240 V 1 ~  | 100 - 127 V 1 ~ |
| 频率          | 50 - 60 Hz   |                 |  |                 |
| 耗电量         | 65 VA  | 70 VA           | 130 VA   | 180 VA          |
| 电磁干扰性       | EN 55011<br>group 1, class B,<br>EN 61000-3-2,<br>EN 61000-3-3 | FCC class B     | EN 55011<br>group 1, class B,<br>EN 61000-3-2,<br>EN 61000-3-3 | FCC class B     |
| 电磁兼容性       | EN 61000-6-1   | -               | EN 61000-6-1   | -               |

|        |                                       |  |                         |  |
|--------|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 最大容量   | 8 x 15 ml                             |  |                         |  |
| 最大转速   | 6,000 min <sup>-1</sup>               |  | 8,000 min <sup>-1</sup> |  |
| 最大RCF  | 3,461                                 |  | 6,153                   |  |
| 离心时间设定 | 1 - 99 分钟, 连续运行, 短时间离心过程 (IMPULS KEY) |  |                         |  |
| 变频驱动   | -                                     |  | 有                       |  |
| 不平衡保护  | -                                     |  | 有                       |  |

|                |                    |  |         |  |
|----------------|--------------------|--|---------|--|
| 尺寸 (H x W x D) | 216 x 231 x 292 mm |  |         |  |
| 重量             | 大约 4 kg            |  | 大约 6 kg |  |

|     |      |         |      |         |
|-----|------|---------|------|---------|
| 目录号 | 2002 | 2002-01 | 2080 | 2080-01 |
|-----|------|---------|------|---------|

| 离心管容量 ml                     | 4         | 5       | 6       | 15                 | 1.1-1.4  | 2.6-2.9 | 2.7-3 | 4.5-5 | 4.9   | 7.5-8.2 | 9-10  | 10     | 1.6-5   | 4-7     | 8       | 8.5-10 | 15     |  |
|------------------------------|-----------|---------|---------|--------------------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| 直径 x 长度 mm                   | 10x88     | 12x75   | 12x82   | 17x100             | 8x66     | 13x65   | 11x66 | 11x92 | 13x90 | 15x92   | 16x92 | 15x102 | 13x75   | 13x100  | 16x125  | 16x100 | 17x120 |  |
| 离心管目录号                       | -         | 0553    | 0501    | 0518 <sup>1)</sup> | 血液收集管/尿管 |         |       |       |       |         |       |        |         |         |         |        | 0509   |  |
| 包括转子                         |           |         |         |                    |          |         |       |       |       |         |       |        |         |         |         |        |        |  |
| 适配器目录                        | 6305      | 1054-A  | -       | 1054-A             | -        |         |       |       |       |         |       |        | 1054-A  | 1058    | -       |        |        |  |
| 内孔直径 x 长度 mm                 | 11.5x67.5 | 13.5x60 | 17.7x88 | 13.5x60            | 17.7x88  |         |       |       |       |         |       |        | 13.5x60 | 13.5x79 | 17.7x88 |        |        |  |
| 离心管数量/转子                     | 8         |         |         |                    |          |         |       |       |       |         |       |        | 8       | 8       | 4       | 8      | 4      |  |
| 最大RCF <sup>1)</sup> EBA 20   | 2,817     | 2,697   | 3,461   | 2,697              | 3,461    |         |       |       |       |         |       |        | 2,697   | 3,461   |         |        |        |  |
| 最大RCF <sup>1)</sup> EBA 20 S | 5,009     | 4,794   | 6,153   | 4,794              | 6,153    |         |       |       |       |         |       |        | 4,794   | 6,153   |         |        |        |  |
| 离心半径 mm                      | 70        | 67      | 86      | 67                 | 86       |         |       |       |       |         |       |        | 67      | 86      |         |        |        |  |
| 最短加速时间 sec                   | 26/23     |         |         |                    |          |         |       |       |       |         |       |        |         |         |         |        |        |  |
| 最短减速时间 sec                   | 37/40     |         |         |                    |          |         |       |       |       |         |       |        |         |         |         |        |        |  |

更多的管, 例如离心柱等请与我们联系.

<sup>1)</sup> 注意: 标示的RCF只是转子性能. 使用的离心管最大容许RCF, 请与个别制造商联系. 有注释<sup>1)</sup>的玻璃离心管最大RCF是4,000.

<sup>#)</sup> 仅适用于 EBA 20! EBA 20 S 标配已经包括用于这些管的适配器.

球興儀器行有限公司  
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

香港 (852) 2391 7783 上海 (021) 5854 0660 厦門 (0592) 2187 237  
广州 (020) 3766 3378 北京 (010) 8262 5269 网址 www.kouhing.com

**Hettich**  
ZENTRIFUGEN