

Lactoscan 牛奶分析仪 MCC



乳成份分析仪主要特点

- 带蠕动泵，自动清洗
- 便携式和紧凑设计
- 安装、操作、维护、校正方便简单。
- 极少量的牛奶要求
- 便携式设计紧凑，可用于车载。
- 两个样本自校准
- 只需少量牛奶，便可取得精确结果。
- 内置打印机，实现数据同步打印。
- 低功耗，不使用有害化学物质
- 检测速度： ≥ 120 个样品/小时
- 自带 RS232 接口，方便与计算机连接。

乳成份分析仪环境条件：

周围空气温度：10°C-40°C（选项 43°C）

牛奶温度-：1°C- 40°C

相对湿度-：30% - 80%

电气参数：

交流电源电压：220V/110V

直流电源电压：12V to 14,2V

功率消耗功率：30W max

乳成份分析仪机械参数:

尺寸 (宽 x 深 x 高) 290x300x330 毫米

重量“5 公斤

参数	Measuring 测量范围	A 精度
脂肪	0.01-45%	± 0.06%
非脂乳固体	3%-40%	± 0.15%
密度	1000 – 1160 kg/m ³	±0,3kg/m ³
蛋白质	2%-15%	± 0,15%
乳糖	0,01%-20%	± 0.2%
掺水	0%-70%	± 3
样品的温度	5°C-40°C	± 1%
冰点	-0.4°C - -0.7°C	± 0.005%
灰份	0.4%-4%	± 0.05%
PH 值	0-14	± 0.05%
电导率	2-14 [mS/cm]	± 0.05%
公斤	0-150 kg	± 0.10 公斤
总固体	0-50%	± 0.17%

单位名称: 南京欧熙科贸有限公司

单位地址: 南京市珠江路 88 号新世界中心 A 座 1415A 室

邮政编码: 210007

联系电话: 025-52613764

联系传真: 025-52613764-809

联系人: 张海霞 13913028277

公司网址: www.njoxxy.cn www.njoxxy.com.cn