

Model 705-VA2 Orbeco-Hellige 清漆比色计



Model 705-VA2 ASTM Gardner-Hellige 清漆比色计

705-VA2 加德纳色标清漆比色计，用于测量清漆，干油，树脂，硝基纤维素，油漆，不饱和脂肪酸，以及类似的透明有色液体的颜色，是一个简单的可视化测试。

Orbeco Hellige 持久的色盘符合彩色玻璃标准 ASTM D - 1544 和 AOCS 方法 Td 1a，并结合一个 10 毫米的样品管使用。

Orbeco Hellige 的光油比较装置非常适合在实验室，工厂，或现场测试，并提供便携式版本。

正确的照明条件是准确的色彩对比必不可少的。北方日光（或南半球的日光）是首选，因为它在一天中保持更一致的色温，不像直射阳光在一天内使色温产生变化。

然而，因为理想的照明条件，实际上是并不总是可用的，Orbeco-Hellige 已开发出以提供一个标准化的、一致的光源，模拟北方日光的照明装置。这意味着可以在任何时候，在所有环境光线条件下获得可靠的测试结果。

Orbeco - Hellige 光源使用卤钨灯，和一个校准的色温校正滤镜，提供了持续和稳定的光线。这可以保证每天 24 小时都可以提供正确的照明条件。视觉配色时，我们总是推荐使用光源。

700 - DA1 日光照明装置

(110V - 220V)

设计用于比较器

705，日光照明灯（700 - DA1）专为实验室中使用

订购指南

产品编号：705 - VA2

产品名称：日光照明清漆比色计（日光照明清漆测试套件）

该测试套件包括 705 比较器，两种颜色的光盘（620C - 45 和 620C - 46），两个样品池，日光照明装置，说明书和手提箱。

上海域东化工有限公司

地址：上海市闵行区普洱路 88 弄 1 号 204 201199

电话：021-24207601 传真：021-24207602

网址：www.shyudong.com 邮箱：info@shyudong.com