



滤光片轮

FILTER WHEELS

我司生产的滤光片轮配置3块长波通滤光片，第一档为空，不安装任何滤光片，第二到第四档标准配置滤光片材料分别为ZJB320, CB535, HWB850，使用范围185-1800nm，第五和六档为预留滤光片孔，可以安装任何滤光片。

71FW6滤光片轮



71FW6

71FW6 滤光片轮为光谱仪系列配套产品，可用于消除多级光谱，与我公司生产的系列单色仪 / 光谱仪配套使用，在启用状态可自动归零定位，实现扫描过程中的滤光片自动更换，在非启用状态可手动控制。

样品室

SAMPLE CHAMBERS

71ISC1多功能样品室




71ISC1

特点：

- 四个光出、入口，可用于测量透射、反射、吸收、荧光、拉曼光谱
- 每口配备一套优质远紫外石英汇聚透镜组，透过光谱范围从185nm直到2.5 μm ，可见光区域平均透过率在90%以上，无吸收峰
- 可与我公司生产的系列单色仪 / 光谱仪匹配
- 石英透镜的位置可调节，使通过样品的光束既可是平行光束，也可是汇聚光束。平行光路可用于测量干涉滤光片，有色玻璃等的反射、吸收、透射等。汇聚光路可用于测量气体 / 液体样品的反射、吸收、透射、密度、浓度等

- 承载样品台可在360°范围内旋转，10°范围内精密调节，同时还可进行二维直线平移（二维平移台），便于调整样品的位置
- 样品架可以固定比色皿、滤光片、荧光板、漫反射板等多种样品
- 外形尺寸：248l \times 246w \times 176h（不含底角）
- 重量：8.3kg



71ISC2光纤用样品室 (Sample Chamber with fiber connectors)



71ISC2

有四个出 / 入口的小型样品室，每个出 / 入口都可以配备 SMA905 光纤座，通过光纤导出光束，可以放置一个 12.5mm \times 12.5mm 的标准比色皿，体积小，结构简单，操作方便，内置一块长波通滤光片 HB600，可与 71GF10 定光栅摄谱仪配合使用组成小型的荧光、拉曼光谱测量系统。

外形尺寸：60l \times 45w \times 38h

重量：0.07kg