

**“DAIHAN” WiseClave® WACS 标准&可编程的高压灭菌锅, 45-/60-/80-&100-升**  
**微电脑 / PID 控制 & 2 X 铁线球篮, 可达 132°C, 1.2 kgf/cm<sup>2</sup>, “PL 保险”**

### 技术参数

制品		WACS-1045	WACS-1060	WACS-1080	WACS-1100
控制器		微电脑 PID 控制器 全自动操作			
制品		WACS-2045	WACS-2060	WACS-2080	WACS-2100
控制器		可编程 PID 数码控制器 (10-阶段, 999-周期)			
尺寸 (w X d X h)	锅体尺寸 (mm)	φ300 X h650	φ350 X h650	φ400 X h630	φ450 X h630
	外型尺寸 (mm)	680 X 470 X 880	680 X 470 X 900	780 X 580 X 900	780 X 580 X 900
球篮尺寸 (w X d X h)	上部尺寸 (mm)	φ290 X h220	φ340 X h220	φ390 X h210	φ440 X h210
	下部尺寸 (mm)	φ290 X h320	φ340 X h320	φ390 X h310	φ440 X h310
电热管功率		2 kW	3 kW	4 kW	5 kW
容积		45升	60升	80升	100升
控温	控温范围	室温 5°C 至 132°C			
	控温精度	±0.5°C 在 121°C			
显示		数码LED显示屏,WACS-1 XXX 模型, 数码液晶显示屏,WACS-2 XXX 模型			
定时		99时 59分 59秒			
灭菌压力		1.2 Kg/cm <sup>2</sup> 在 121°C、2.0 kg/cm <sup>2</sup> 在 132°C			
量规		0 - 3 Kg/cm <sup>2</sup>			
材料	锅体	不锈钢 (#304)			
	外型	粉末贴胶锈钢			
关闭		锁盖杆可轻松地锁紧灭菌舱盖			
安全		预防防腐蚀、过热、过压安全装置			
球篮		包括两个不锈钢样品提篮			
电源*	2杆插座		2杆插座		
	AC 230 V, 50/60 Hz, 1阶段				

\*可根据顾客需要定做其他规格产品

### 订货号

#### Standard-type Autoclaves

- DH.WACS1045\* 高压灭菌锅, WACS-1045, 45升  
 DH.WACS1060\* , WACS-1060, 60升  
 DH.WACS1080\* , WACS-1080, 80升  
 DH.WACS1100\* , WACS-1100, 100升  
 \*包括两个不锈钢样品提篮

#### Programmable-type Autoclaves

- DH.WACS2045\* 高压灭菌锅, 程序型 WACS-2045, 45升  
 DH.WACS2060\* , 程序型 WACS-2060, 60升  
 DH.WACS2080\* , 程序型 WACS-2080, 80升  
 DH.WACS2100\* , 程序型 WACS-2100, 100升  
 \*包括两个不锈钢样品提篮

#### 基本配件

- DH.WAC10045 有空样品提篮X2个, WAC10045为45升高压灭菌锅  
 DH.WAC10060 , WAC10060为60升高压灭菌锅  
 DH.WAC10080 , WAC10080为80升高压灭菌锅  
 DH.WAC10100 , WAC100100为100升高压灭菌锅

#### 可选的配件


- DH.WAC20045 有空样品提篮X2个, WAC20060为45升高压灭菌锅  
 DH.WAC20060 , WAC20060为60升高压灭菌锅  
 DH.WAC20080 , WAC20080为80升高压灭菌锅  
 DH.WAC20100 , WAC200100为100升高压灭菌锅



可编程 PID 数码控制器形式

### 用途及特点

- 顶部开盖, 取放样品容易
- 带脚轮, 移动方便
- 微电脑控制所有过程
- 微电脑控制, 全自动运行, 标准型仅需即可完成从开始到结束的全部操作
- 内置过压安全装置, 保证工作过程绝对安全
- 安全、坚固的螺旋灭菌舱盖
- 具备过温保护, 过压保护, 过电流保护功能, 安全阀自动释放过度的压力和温度
- 显示器实时显示设定温度、压力和实际温度、压力, 以及灭菌剩余时间
- 标准配置包含两个不锈钢样品提篮



有空球篮



不锈钢样品提篮