

Thermo Scientific 防爆冰箱/防火冰箱

Thermo Scientific Barnstead产品是Thermo Scientific品牌的重要组成部分，拥有127年的历史，包括数千种实验室通用仪器，如纯水系统、孵床、水浴、干浴、搅拌器、温控（高温、低温）、培养箱等设备，广泛应用于生命科学、生物技术、组合化学、分析和品质保证实验室。

Thermo Scientific Barnstead防爆冰箱

危险环境？安全第一！

- 防爆冰箱能有效防止在腔体内部或外部可能引起的爆炸
- 适合在Class 1, Division I Group C和D的危险环境中使用
- 符合美国联邦政府法规---农业方面职工安全与健康法（OSHA**）
- 符合美国国家防火协会安全要求

（**美国OSHA：美国劳工部职业安全卫生监察局OSHA的工作方针是确保每一个工人的生命安全健康，使每一个工人都有一个幸福完整的家）

产品描述

- 提供多样化的尺寸和类型，包括立式，冷藏箱和冷冻箱结合型，台式和卧式多种款式
- 自动调温器和压缩机零件被防蒸汽罩隔离
- 电路连接是用抗腐蚀的电线防止火星和意外的断开
- 磁性乙烯衬垫确保密封
- 不含CFC的绝热材料和制冷剂

防爆冰箱

危险环境？安全第一！

- 设备能够防止在内部或者外部可能引发的爆炸
- 适合在Class I, Division I Group C和D危险环境中使用
- 符合OSHA和美国国家防火协会安全要求

产品描述

- 提供多样化的尺寸和类型，包括立式，冷藏箱和冷冻箱结合型，台式和卧式各种款式
- 自动调温器和压缩机零件被防蒸汽罩隔离
- 电路连接是用抗腐蚀的电线防止火星和意外的断开
- 磁性乙烯衬垫确保密封
- 不含CFC的绝热材料和制冷剂



Model 3560-1A



Model 3551-1



Model 3555-1

型号3551-1

- 10立方英尺尺寸，冷藏室和冷冻室分开，各有独立的门
- 三层冷藏搁板和四层冷藏门搁板，一层冷冻室搁板，一个冷冻搁板，可最大化储存空间
- 水压自动调温器；可调的自然气流出口
- 手工除霜

型号3552-1A

- 20立方英尺直立式冷冻箱
- 内置的蒸发器，位于搁板下方，快速复温，同时确保温度均匀
- 四层固定搁板
- 门装备有钥匙锁
- 手工除霜
- 六层门搁板

型号3555-1

- 19立方英尺水平柜室冷冻箱
- 包括三个上部的和两个底部的储物篮
- 盖子上有内置的钥匙锁
- 手工除霜

型号3560-1A

- 20立方英尺的耐腐蚀冷藏箱可储存腐蚀性的物质和酸性物质
- 五个可调的不锈钢搁板
- 搪瓷钢内部和外部以及不锈钢的门衬垫可更好地防腐性
- 内置的钥匙锁
- 手工除霜

型号3566-1A

- 20立方英尺单门冷藏箱
- 铜制蒸发器，快速降温
- 四个可调搁板
- 门带有内置的钥匙锁
- 手工除霜

产品详述

型号#	柜尺寸 英寸(厘米) 冷藏室部分			柜尺寸 英寸(厘米) 冷冻室部分			总容积升 (立方英尺)	外部尺寸 英寸(厘米)			运输 重量
	W	H	D	W	H	D		W	H	D	
3551-1	19.5(50)	39.0(91)	13.5(34)	18.0(46)	12.0(30)	17(43)	286(10.2)	23.5(60)	60.75(154)	31(79)	15
3552-1A		N/A		27(69)	57(145)	23(58)	566(20)	32(81)	76(193)	30.5(77)	230
3555-1		N/A		56(142)	29(74)	22(56)	538(19)	61(156)	35(89)	29.75(75)	200
3560-1A	27(69)	57(145)	23(58)		N/A		566(20)	32(81)	76(193)	30.5(77)	230
3566-1A	27(69)	57(145)	23(58)		N/A		566(20)	32(81)	76(193)	30.5(77)	230
3557-1	21(53)	27.5(70)	13(33)		N/A		158(5.6)	23.5(59)	35.5(90)	28(71)	120

订购信息

型号#	伏特	电源 (50/60赫兹) 赫兹		瓦特	温度范围°C (°F)	
					冷藏室部分	冷冻室部分
3551-1	240		50	360	-1°到8°	-20°到-12°
3552-1A	240		50	516	N/A	-20°到-12°
3555-1	240		50	516	N/A	-15°到-11°
3560-1A	240		50	480	2°到10°	N/A
3566-1A	240		50	480	2°到10°	N/A
3557-1	240		50	160	2°到7°	N/A

防火冰箱

安全的冷藏!

- 适合安全冷藏挥发性物质
- 无内部电子元件的构造结构, 不会引发爆炸
- 符合OSHA和美国国家防火协会安全要求

产品描述

- 多样化的设备能够确保您的实验室远离潜在的破坏和爆炸
- 可以提供许多尺寸和类型, 包括直立式, 冷藏/冷冻结合和桌下型
- 置于柜子外部的自动调温器能够避免和被储藏物质接触
- 磁性乙烯衬垫用来确保门密封
- 不含CFC的绝缘材料和制冷剂



Model 3552-11A

型号3551-11

- 10.1立方英尺有单独的门的冷藏/冷冻室
- 冷藏部分带三层搁板和四层门搁板
- 水压自动调温器; 可调的自然气流出口
- ABS塑料内部和搪瓷钢外表
- 手工除霜

型号3566-11A

- 20立方英尺单门冷藏箱
- 四层可调搁板
- 搪瓷钢外表
- 手工除霜

型号3552-11A

- 20立方英尺直立式冷冻室
- 内置蒸发器, 位于搁板下方, 快速复温, 最好的温度均一性!
- 四层固定搁板
- 搪瓷钢外部和ABS塑料内部
- 门带有钥匙锁
- 手工除霜

产品详述

型号#	柜尺寸 英寸(厘米) 冷藏室部分			柜尺寸 英寸(厘米) 冷冻室部分			总容积升 (立方英尺)	外部尺寸 英寸(厘米)			运输重量 磅(千克)
	W	H	D	W	H	D		W	H	D	
3551-11CN	19.5(50)	39(99)	13.5(34)	18.0(46)	12(32)	17(43)	286(10.1)	23.5(60)	60.75(154)	30(76)	150(68)
3552-11ACN		N/A		27(69)	57(145)	23(58)	566(20)	32(81)	76(193)	30.5(77)	230(104)
3566-11ACN	27(69)	57(145)	23(58)		N/A		583(20.6)	32(81)	76(193)	30.5(77)	230(104)

订购信息

型号#	伏特	电源 (50/60赫兹)		瓦特	温度范围°C 冷藏室部分	温度范围°C 冷冻室部分
		赫兹	瓦特			
3551-11CN	240	50	230	-1°C到8°C	-20°C到-12°C	
3552-11ACN	240	50	516	N/A	-20°C到-12°C	
3566-11ACN	240	50	480	2°C到10°C	N/A	