

SIDEPAK™ AM510 个体粉尘仪

SIDEPAK AM510个体粉尘仪适用于工业卫生和职业安全，可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单，运行安静，便于携带，最大限度地减少干扰和工作人员的舒适性。内置采样泵，并可根据不同需要，选择不同通道进行采样。


AM510 个体粉尘仪包含 TSI 的智能电池管理系统，能监测电池状态、显示精确的运行时间。

AM510个体粉尘仪既显示实时气溶胶浓度，也显示 8 小时平均值 (TWA)。此外，AM510 经过 UL 本质安全 (Intrinsic Safety) 认证，适合在爆炸性或危险环境中使用。方便的数据记录、更长的电池寿命，都使得AM510成为长期采样的理想之选。而随仪器提供的 TRAKPROTM 数据分析软件，更让数据的传输、处理更加方便有效。

特性和优点：

- 小巧、轻便、操作简单、安静，而且坚固
- 锁定键盘功能，防止无意间触碰按键
- 采样流量可调
- 智能式电池管理，显示精确的运行时间、最大电池电量以及充电速度
- 内置泵，可使用对粒子进行尺寸选择的采样通道
- 内置切割器，可选择 “none”(无)、1.0、2.5 或 10 微米切割
- 实时显示粉尘浓度 (mg/m³)，数据采集时显示 “on-the-fly” TWA

本质安全型



- 显示统计数据：最大值、最小值、平均值、使用时间和 8 小时 TWA
- 便捷的预编程，以执行职业暴露采样
- 记录长期、多组测试数据，并可通过TRAKPRO™ 软件进行数据分析、作图和撰写报告
- USB 接口，连接计算机更容易
- 长效可反复充电的 NiMH 电池，消除记忆效应。也可选择 AA 电池
- 本质安全认证：Exia, Class 1 Groups A、B、C、D。安全等级为T2A (使用801724电池时) / T2C (使用801722电池时)。注意：使用801708电池时非本质安全。



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

AM510型

技术参数：

灵敏度

传感器类型	90° 光散射 670nm 激光二极管
粉尘浓度范围	0.001~20mg/m ³ (按 ISO 12103-1, A1 测试 粉尘的可吸入部分标定)
颗粒尺寸范围	0.1~10 微米 (μm)
最小分辨率	0.001mg/m ³
回零稳定性	± 0.001 mg/m ³ (时间常数 为 10 秒时, 使用 24 小时)
温度系数	约 + 0.0005 mg/m ³ 每°C (相对于上次调零时的温度偏差)

流量范围

0.7~1.8 L/min 可调

温度范围

操作温度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F)
储存温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

时间常数(LCD 显示)

范围	1 ~ 60s 可调
----	------------

数据采集

数据点	约 31,000 (每分钟一次, 可采样 21 天)
采集间隔	1s ~ 1hr 可调

可选择的校正因子

厂家	1.0(不可变)
用户定义	3 个 (带用户定义标签), 0.1~10.0 内可调
范围	

物理特性

体积	106mm × 92mm × 70mm (带 801724 电池)
重量	/130mm × 92mm × 70mm (带 801722 或 801708 电池)
	0.46kg (带 801724 电池)
	/ 0.54kg (带 801722 电池 或 801708 电池)
显示	2 行 × 12 字 (LCD)

电源 / 充电器

输入电压	100~240VAC, 50~60Hz。
输出	9VDC, 1.0A
电池充电时间	6.5 小时

维护与保养

用户调零校正	每次使用前
用户流量校正	必要时

订购信息：

型号 (AM510-XXXX)	单台套装			三台套装			单台			
	1A11	1C11	1D11	3A11	3C11	3D11	1A00	1C00	1D00	1000
AM510 个体粉尘仪	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1
801724 (1650mAH NiMH 电池)		1			3				1	
801722 (2700mAH NiMH 电池)		1			3			1		
AA 电池	1			3			1			
单台携带箱 (软质)	1	1	1							
3 台携带箱 (硬质)				1	1	1				
切割期套装	1	1	1	3	3	3				
Cyclone 套装	1	1	1	3	3	3				
TRAKPRO™ 光盘	1	1	1	1	1	1				
调零过滤器	1	1	1	1	1	1				
电源 / 充电器	1	1	1	3	3	3				
USB 电缆	1	1	1	1	1	1				
采样管	1	1	1	3	3	3				
改锥	1	1	1	1	1	1				
校准证书	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1
用户手册	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
快速参考卡	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TSI Incorporated

500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 USA

Tel 651 490 2811 toll free 800 874 2811 fax 651 490 3824

web www.tsi.com



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

TSI 亚太公司北京代表处

地址：北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 805

邮编：100083

电话：010-82601595\96

传真：010-82601597

E-mail: tsibeijing@tsi.com

授权经销商